

PDR 908 HP [MAR 1N AC 230V 60Hz]

Hőszivattyús szárítógép

A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 8.0 kg.



- Dobtérfogat: 130.00 l, töltetmennyiség: 8.0 kg
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség
- Kezelési komfort érintéses színes kijelzővel – M Touch Flex
- Minden textilá hajszálpontos szárítása – PerfectDry

EAN: 4002516218432 / Cikkszám: 11251190 / Régi cikkszám: 52908288MAR

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	8,0
Dobtérfogat (l)	130,00
Szárítórendszer	Hőszivattyú
Ajtónyílás [Ø] (mm)	370
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	balra
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmos nyílt tengeri használatra	•
Alkalmos tengeri használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párolgatósi kapacitás (l/óra)	2,60
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,20
Fajlagos energiafogyasztás, pamut/szokrényszár program, 48% -os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,20
Fajlagos energiafogyasztás, kevertszálas szövet/szokrényszár program, 40%-os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,17
Programidő (perc)	88
A program futási ideje, pamut/szokrényszár program, 48%-os maradéknedvesség mellett (perc)	88
A program futási ideje, kevertszálas szövet/szokrényszár program, 40%-os maradéknedvesség mellett (perc)	76
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Flex
Programozhatóság	Programozható
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Hőszivattyú
Elektromos csatlakozás	230V~ 60HZ
Teljes teljesítményigény (kW)	1,20
Biztosíték (A)	10
Szállítás hálózati csatlakozóval	•
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	850
Külső méret, nettó szélesség (mm)	605
Külső méret, nettó mélység (mm)	777
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	820

PDR 908 HP [MAR 1N AC 230V 60Hz]

Hőszivattyús szárítógép

A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 8.0 kg.



EAN: 4002516218432 / Cikkszám: 11251190 / Régi cikkszám: 52908288MAR

Nettó súly (kg)	72,0
Bruttó súly (kg)	78
Maximális padlóterhelés (N)	920
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	3,60
<b>Felszereltség</b>	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Szálszűrő az ajtóban	•
Minimális karbantartásigényű hőcserélő-szűrőrendszer	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
Kímélő plusz funkció	•
Kondenzvíz-elvezetés	•
Kommunikációs rekesz	•
Szárítókosár (opció)	•
Dobmegvilágítás	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Újrahasznosítási arány (%)	95
Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz	•
Hermetikusan zárt rendszer	•
Hűtőközeg	R134a
Hűtőközeg-mennyiség (kg)	0,59
Hűtőközeg potenciális üvegházhatása (kg CO2 e)	1430
Készülék potenciális üvegházhatása (kg CO2 e)	844,00
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
LAN-/Wi-Fi-modul (opció)	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelethez szükséges fokozat	•
WEEE	•
Lloyd's Register	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•