

PDR 908 HP [MAR 1N AC 230V 50Hz]

Hőszivattyús szárítógép

A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 8.0 kg.



- Dobtérfogat: 130.00 l, töltetmennyiség: 8.0 kg
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség
- Kezelési komfort érintéses színes kijelzővel – M Touch Flex
- Minden textilja hajszálpontos szárítása – PerfectDry

EAN: 4002516218449 / Anyagszám: 11251200 / Régi anyagszám: 52908181MAR

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Lótuszfehér
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	8,0
Dobtérfogat (l)	130,00
Szárítórendszer	Hőszivattyú
Ajtónyílás [Ø] (mm)	370
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	balra
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas nyílt tengeri használatra	•
Alkalmas tengeri használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	2,60
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,20
Fajlagos energiafogyasztás, pamut/szekrényszáraz program, 48% -os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,20
Fajlagos energiafogyasztás, kevertszálas szövet/szekrényszáraz program, 40%-os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,17
Programidő (perc)	88
A program futási ideje, pamut/szekrényszáraz program, 48%-os maradéknedvesség mellett (perc)	88
A program futási ideje, kevertszálas szövet/szekrényszáraz program, 40%-os maradéknedvesség mellett (perc)	76
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Flex
Programozhatóság	Programozható
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutas-kijelző	•
Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Hőszivattyú
Elektromos csatlakozás	230V~ 50HZ
Teljes teljesítményigény (kW)	1,44
Biztosíték (A)	10
Szállítás hálózati csatlakozóval	•
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	850
Külső méret, nettó szélesség (mm)	596
Külső méret, nettó mélység (mm)	777
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	820
Nettó súly (kg)	71,0
Bruttó súly (kg)	77

PDR 908 HP [MAR 1N AC 230V 50Hz]

Hőszivattyús szárítógép

A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 8.0 kg.



EAN: 4002516218449 / Anyagszám: 11251200 / Régi anyagszám: 52908181MAR

Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	920
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	3,60
<b>Felszereltség</b>	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Szálszűrő az ajtóban	•
Minimális karbantartásigényű hőcserélő-szűrőrendszer	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
Kímélő plusz funkció	•
Kondenzvíz-elvezetés	•
Kommunikációs rekesz	•
Szárítókosár (opció)	•
Dobmegvilágítás	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz	•
Hermetikusan zárt rendszer	•
Hűtőközeg	R134a
Hűtőközeg-mennyiség (kg)	0,61
Hűtőközeg potenciális üvegházhatása (kg CO <sub>2</sub> e)	1430
Készülék potenciális üvegházhatása (kg CO <sub>2</sub> e)	872,00
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
LAN-/Wi-Fi-modul (opció)	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
Lloyd's Register	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•