

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval

A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 8.0 kg.



- Dobtérfofat: 73 l, töltetmennyiség: 8.0 kg
- 22%-kal kevesebb víz- és 28%-kal kevesebb energiafogyasztás\*
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség
- Kezelési komfort érintéses színes kijelzővel – M Touch Flex
- Alapos tisztítás a profi mosási programoknak köszönhetően

\* A 60 °C-os színes mosás programban, melegvíz csatlakoztatásával, a korábbi modellhez képest.

EAN: 4002516223504 / Anyagszám: 11251290 / Régi anyagszám: 51908387MAR

| Kialakítás és kivitel   |                  |
|---|------------------|
| Kialakítás  | Előltöltős       |
| Sorozat   | Performance Plus |
| Előlap  | Nemesacél        |
| Panel színe   | Nemesacél        |
| Töltetmennyiség (kg)  | 8,0              |
| Dobtérfofat (l)   | 73               |
| Ajtónyílás [Ø] (mm)   | 300              |
| Ajtónyitási szög (fok)  | 167              |
| Ajtó nyitási iránya   | jobb             |
| Karbantartást nem igénylő szinkron motor                        | •                |
| Textilkímélő dob lyukacsos hátfallal                            | •                |
| Alkalmazás  |                  |
| Alkalmas nyílt tengeri használatra                              | •                |
| Alkalmas tengeri használatra                                    | •                |
| Teljesítményadatok  |                  |
| Ellenőrzött vírusölő hatékonyság                                | •                |
| Ellenőrzött higiénia  | •                |
| Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)       | 6,40             |
| Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg) | 0,13             |
| Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)       | 6,00             |
| Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)     | 0,06             |
| Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)                   | 51,0             |
| Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)             | 1,05             |
| Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)                   | 59               |
| Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)                   | 48,0             |
| Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)             | 0,50             |
| Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)                   | 49               |
| Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)                       | 48               |
| Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)                       | 45               |
| Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)                        | 1600             |
| g-tényező   | 704              |
| Tesztelt üzemóraszám  | 30000            |
| Vezérlés  |                  |
| Vezérlés típusa   | M Touch Flex     |
| Programozhatóság  | Programozható    |
| Max. indításkésleltetés (óra)                                   | 96               |
| A hátralévő idő kijelzése                                       | •                |
| Programfutás-kijelző  | •                |
| Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet                    | •                |
| Adagolás  |                  |
| Mosószer-adagoló fiók   | 3 fiókos         |
| CapDosing   | •                |
| Rugalmas adagolóadapter (opció)                                 | •                |
| Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]             | 6                |
| Kiürülés érzékelése   | •                |
| Standard elektromos csatlakozás                                 |                  |
| Fűtési mód  | Elektromos       |

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]  
 Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval  
 A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 8.0 kg.



EAN: 4002516223504 / Anyagszám: 11251290 / Régi anyagszám: 51908387MAR

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Elektromos csatlakozás                             | 3~ 440V                       |
| Fűtési teljesítmény (kW)                           | 4,00                          |
| Teljes teljesítményigény (kW)                      | 4,20                          |
| Biztosíték (A)                                     | 10                            |
| <b>Lehetséges feszültségvált. 1</b>                |                               |
| Elektromos csatlakozás                             | 3~ 400V                       |
| Fűtési teljesítmény (kW)                           | 3,40                          |
| Teljes teljesítményigény (kW)                      | 3,60                          |
| Biztosíték (A)                                     | 10                            |
| <b>Lehetséges feszültségvált. 2</b>                |                               |
| Elektromos csatlakozás                             | 3~ 480V 50/60HZ               |
| Fűtési teljesítmény (kW)                           | 4,80                          |
| Teljes teljesítményigény (kW)                      | 5,00                          |
| Biztosíték (A)                                     | 10                            |
| <b>Vízcsatlakozás/-elvezetés</b>                   |                               |
| Hideg víz [darabszám]                              | 1x 1/2" 3/4" csavarz.         |
| Meleg víz [darabszám]                              | 1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz. |
| Mosóvíz-ürítoszivattyú                             | DN 22                         |
| <b>Méret és súly</b>                               |                               |
| Külső méret, nettó magasság (mm)                   | 850                           |
| Külső méret, nettó szélesség (mm)                  | 605                           |
| Külső méret, nettó mélység (mm)                    | 714                           |
| Külső méret, bruttó magasság (mm)                  | 940                           |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm)                 | 660                           |
| Külső méret, bruttó mélység (mm)                   | 768                           |
| Nettó súly (kg)                                    | 108,0                         |
| Bruttó súly (kg)                                   | 112                           |
| Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )        | 2820                          |
| <b>Kibocsátási értékek</b>                         |                               |
| Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen          | <70 dB(A) re 20 µPa           |
| Hőátadás a környezetbe (MJ/h)                      | 1,00                          |
| <b>Felszereltség</b>                               |                               |
| 3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer | •                             |
| Profi lengéscsillapító                             | •                             |
| Ellenálló nemesacél perem                          | •                             |
| Fertőtlenítő öblítés                               | •                             |
| EcoSpeed   | •                             |
| Elővasalás   | •                             |
| Hatékony merítőborda-technológia                   | •                             |
| Hőmérséklet-felügyelet                             | •                             |
| Speciális fűtőtest                                 | •                             |
| Mennyiségi automatika                              | •                             |
| Térfogatáram-mérő                                  | •                             |
| LED dobvilágítás, 1. osztály                       | •                             |
| Kommunikációs rekesz                               | •                             |
| Ruhák utántöltése                                  | •                             |
| Készüléktől független tartozékok                   | •                             |
| <b>Hatékony és fenntarthatóság</b>                 |                               |
| Újrahasznosítási arány (%)                         | 95                            |
| <b>Csatlakozási lehetőségek</b>                    |                               |
| Fizetőrendszer (opció)                             | •                             |

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval

A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 8.0 kg.



EAN: 4002516223504 / Anyagszám: 11251290 / Régi anyagszám: 51908387MAR

|   |   |
|---|---|
| Optikai interfész a szerviz számára                           | • |
| Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció) | • |
| LAN-/Wi-Fi-modul (opció)                                      | • |
| WiFiConn@ct   | • |
| <b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>                 |   |
| WEEE  | • |
| Lloyd's Register  | • |
| A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés       | • |