

PWM 906 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]
 Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval
 A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 6.0 kg.



- Dobtérfogat: 57 l, töltetmennyiség: 6.0 kg
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség
- Kezelési komfort érintéses színes kijelzővel – M Touch Flex
- 22%-kal kevesebb víz- és 28%-kal kevesebb energiafogyasztás*
- Alapos tisztítás a profi mosási programoknak köszönhetően

* A 60 °C-os színes mosás programban, melegvíz csatlakoztatásával, a korábbi modellhez képest.

EAN: 4002516220985 / Anyagszám: 11251300 / Régi anyagszám: 51906187MAR

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Lótuszfehér
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	6,0
Dobtérfogat (l)	57
Ajtónyílás [Ø] (mm)	300
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	jobb
Karbantartást nem igénylő szinkron motor	•
Textilkímélő dob lyukacsos hátfallal	•
Alkalmazás	
Alkalmas nyílt tengeri használatra	•
Alkalmas tengeri használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,50
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,16
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,00
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,06
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	45,0
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,95
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	59
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	42,0
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,38
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	48
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	45
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1600
g-tényező	704
Tesztelt üzemóraszám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Flex
Programozhatóság	Programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	96
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
CapDosing	•
Rugalmas adagolóadapter (opció)	•
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	6
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos

PWM 906 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval

A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 6.0 kg.



EAN: 4002516220985 / Anyagszám: 11251300 / Régi anyagszám: 51906187MAR

Elektromos csatlakozás	3~ 440V
Fűtési teljesítmény (kW)	4,00
Teljes teljesítményigény (kW)	4,20
Biztosíték (A)	10
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	3~ 400V
Fűtési teljesítmény (kW)	3,40
Teljes teljesítményigény (kW)	3,60
Biztosíték (A)	10
Lehetséges feszültségvált. 2	
Elektromos csatlakozás	3~ 480V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	4,80
Teljes teljesítményigény (kW)	5,00
Biztosíték (A)	10
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	1x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Mosóvíz-ürítoszivattyú	DN 22
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	850
Külső méret, nettó szélesség (mm)	596
Külső méret, nettó mélység (mm)	714
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	768
Nettó súly (kg)	106,0
Bruttó súly (kg)	110
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	2820
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,00
Felszereltség	
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Profi lengéscsillapító	•
Ellenálló nemesacél perem	•
Fertőtlenítő öblítés	•
EcoSpeed	•
Elővasalás	•
Hatékony merítőborda-technológia	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika	•
Térfogatáram-mérő	•
LED dobvilágítás, 1. osztály	•
Kommunikációs rekesz	•
Ruhák utántöltése	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	95
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•

PWM 906 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval

A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 6.0 kg.



EAN: 4002516220985 / Anyagszám: 11251300 / Régi anyagszám: 51906187MAR

Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
LAN-/Wi-Fi-modul (opció)	•
WiFiConn@ct	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
WEEE	•
Lloyd's Register	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•