

PWM 906 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]
 Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval
 A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 6.0 kg.



- Dobtérfoogat: 57 l, töltetmennyiség: 6.0 kg
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség
- Kezelési komfort érintéses színes kijelzővel – M Touch Flex
- 22%-kal kevesebb víz- és 28%-kal kevesebb energiafogyasztás*
- Alapos tisztítás a profi mosási programoknak köszönhetően

* A 60 °C-os színes mosás programban, melegvíz csatlakoztatásával, a korábbi modellhez képest.

EAN: 4002516223542 / Anyagszám: 11251310 / Régi anyagszám: 51906387MAR

| Kialakítás és kivitel | |
|---|------------------|
| Kialakítás | Előltöltős |
| Sorozat | Performance Plus |
| Előlap | Nemesacél |
| Panel színe | Nemesacél |
| Töltetmennyiség (kg) | 6,0 |
| Dobtérfoogat (l) | 57 |
| Ajtónyílás [Ø] (mm) | 300 |
| Ajtónyitási szög (fok) | 167 |
| Ajtó nyitási iránya | jobb |
| Karbantartást nem igénylő szinkron motor | • |
| Textilkímélő dob lyukacsos hátfallal | • |
| Alkalmazás | |
| Alkalmas nyílt tengeri használatra | • |
| Alkalmas tengeri használatra | • |
| Teljesítményadatok | |
| Ellenőrzött vírusölő hatékonyság | • |
| Ellenőrzött higiénia | • |
| Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg) | 7,50 |
| Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg) | 0,16 |
| Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg) | 7,00 |
| Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg) | 0,06 |
| Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l) | 45,0 |
| Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 0,95 |
| Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 59 |
| Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l) | 42,0 |
| Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 0,38 |
| Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 49 |
| Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%) | 48 |
| Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%) | 45 |
| Centrifugálási fordulatszám (ford./perc) | 1600 |
| g-tényező | 704 |
| Tesztelt üzemóraszám | 30000 |
| Vezérlés | |
| Vezérlés típusa | M Touch Flex |
| Programozhatóság | Programozható |
| Max. indításkésleltetés (óra) | 96 |
| A hátralévő idő kijelzése | • |
| Programfutás-kijelző | • |
| Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet | • |
| Adagolás | |
| Mosószer-adagoló fiók | 3 fiókos |
| CapDosing | • |
| Rugalmas adagolóadapter (opció) | • |
| Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám] | 6 |
| Kiürülés érzékelése | • |
| Standard elektromos csatlakozás | |
| Fűtési mód | Elektromos |

PWM 906 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval

A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 6.0 kg.



EAN: 4002516223542 / Anyagszám: 11251310 / Régi anyagszám: 51906387MAR

| | |
|--|-------------------------------|
| Elektromos csatlakozás | 3~ 440V |
| Fűtési teljesítmény (kW) | 4,00 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 4,20 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Lehetséges feszültségvált. 1 | |
| Elektromos csatlakozás | 3~ 400V |
| Fűtési teljesítmény (kW) | 3,40 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 3,60 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Lehetséges feszültségvált. 2 | |
| Elektromos csatlakozás | 3~ 480V 50/60HZ |
| Fűtési teljesítmény (kW) | 4,80 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 5,00 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Vízcsatlakozás/-elvezetés | |
| Hideg víz [darabszám] | 1x 1/2" 3/4" csavarz. |
| Meleg víz [darabszám] | 1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz. |
| Mosóvíz-ürítőszivattyú | DN 22 |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 850 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 605 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 714 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 940 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 660 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 768 |
| Nettó súly (kg) | 106,0 |
| Bruttó súly (kg) | 110 |
| Maximális padlóterhelés (N/m ²) | 2820 |
| Kibocsátási értékek | |
| Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Hőátadás a környezetbe (MJ/h) | 1,00 |
| Felszereltség | |
| 3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer | • |
| Profi lengéscsillapító | • |
| Ellenálló nemesacél perem | • |
| Fertőtlenítő öblítés | • |
| EcoSpeed | • |
| Elővasalás | • |
| Hatékony merítőborda-technológia | • |
| Hőmérséklet-felügyelet | • |
| Speciális fűtőtest | • |
| Mennyiségi automatika | • |
| Térfogatáram-mérő | • |
| LED dobvilágítás, 1. osztály | • |
| Kommunikációs rekesz | • |
| Ruhák utántöltése | • |
| Készüléktől független tartozékok | • |
| Hatékony és fenntarthatóság | |
| Újrahasznosítási arány (%) | 95 |
| Csatlakozási lehetőségek | |
| Fizetőrendszer (opció) | • |

PWM 906 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval

A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 6.0 kg.



EAN: 4002516223542 / Anyagszám: 11251310 / Régi anyagszám: 51906387MAR

| | |
|---|---|
| Optikai interfész a szerviz számára | • |
| Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció) | • |
| LAN-/Wi-Fi-modul (opció) | • |
| WiFiConn@ct | • |
| Szabványok, tanúsítványok és jelölések | |
| WEEE | • |
| Lloyd's Register | • |
| A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés | • |