

PWM 908 [EL DP MAR 2 AC 208-240V 60Hz]

Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval

A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 8.0 kg.



- Dobtérfohat: 73 l, töltetmennyiség: 8.0 kg
- 22%-kal kevesebb víz- és 28%-kal kevesebb energiafogyasztás\*
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség
- Kezelési komfort érintéses színes kijelzővel – M Touch Flex
- Alapos tisztítás a profi mosási programoknak köszönhetően

\* A 60 °C-os színes mosás programban, melegvíz csatlakoztatásával, a korábbi modellhez képest.

EAN: 4002516259732 / Cikkszám: 11251390 / Régi cikkszám51908389MAR

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	8,0
Dobtérfohat (l)	73
Ajtónyílás [Ø] (mm)	300
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	jobb
Karbantartást nem igénylő szinkron motor	•
Textilkímélő dob lyukacsos hátfallal nemesacélból	•
Alkalmazás	
Alkalmas nyílt tengeri használatra	•
Alkalmas tengeri használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	6,40
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,13
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	6,00
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,06
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	51,0
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,05
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	59
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	48,0
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,50
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	48
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	45
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1600
g-tényező	704
Tesztelt üzemóraszám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Flex
Programozhatóság	Programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	96
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
CapDosing	•
Rugalmas adagolóadapter (opció)	•
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	6
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos

PWM 908 [EL DP MAR 2 AC 208-240V 60Hz]

Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval

A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 8.0 kg.



EAN: 4002516259732 / Cikkszám: 11251390 / Régi cikkszám: 51908389MAR

Elektromos csatlakozás	2~208-240V 60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	3,80-5,00
Teljes teljesítményigény (kW)	4,00-5,20
Biztosíték (A)	30
<b>Vízcsatlakozás/-elvezetés</b>	
Hideg víz [darabszám]	1x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Mosóvíz-űrtőszivattyú	DN 22
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	850
Külső méret, nettó szélesség (mm)	605
Külső méret, nettó mélység (mm)	714
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	768
Nettó súly (kg)	104,0
Bruttó súly (kg)	108
Maximális padlóterhelés (N)	2820
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,00
<b>Felszereltség</b>	
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Profi lengéscsillapító	•
Ellenálló nemesacél perem	•
Fertőtlenítő öblítés	•
EcoSpeed	•
Elővasalás	•
Hatékony meritőborda-technológia	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika	•
Térfogatáram-mérő	•
LED dobvilágítás, 1. osztály	•
Kommunikációs rekesz	•
Ruhák utántöltése	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Újrahasznosítási arány (%)	95
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás / energiamenedzsment (opció)	•
LAN-/Wi-Fi-modul (opció)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
WEEE	•
Lloyd's Register	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•