


CS 7641 FL  
SmartLine-elem  
indukciós hevítésű wokmélyedéssel




- Intuitív gyorsválasztás a számsorral – Smart Select
- Elegáns kialakítás – síkba építhető vagy facettás kivitelhez
- Tökéletesen kombinálható minden SmartLine elemmel
- Rendkívüli – süllyesztett wokmélyedéssel
- Nagy teljesítmény – Booster funkció

EAN: 4002516230267 / Cikkszám: 11280000 / Régi cikkszám: 27764150D

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Fűtési mód</b>  |                   |
| Fűtési mód   | Indukció          |
| <b>Kialakítás</b>  |                   |
| SmartLine  | •                 |
| <b>Design</b>  |                   |
| Elegáns üvegkerámia felület                                | •                 |
| Síkba építhető kivitel                                     | •                 |
| Üvegkerámia színe  | Fekete            |
| Ráültethető kivitel  | •                 |
| Ívelt wokmélyedés üvegből                                  | •                 |
| <b>Főzőzóna-felszerelés</b>                                |                   |
| Főzőzónák száma  | 1                 |
| <b>1. főzőzóna/főzőfelület</b>                             |                   |
| Pozíció  | középen           |
| Típus  | wok mélyedés      |
| Méret (mm)   | Ø 300             |
| Max. Booster teljesítmény (W)                              | 3000              |
| Max. teljesítmény (W)                                      | 2500              |
| <b>6. főzőzóna/főzőfelület</b>                             |                   |
| Wokmélyedés  | Wokmélyedés       |
| <b>Kezelési kényelem</b>                                   |                   |
| Érintógombos kezelés                                       | SmartSelect       |
| Edény- és edényméret-felismerés                            | •                 |
| Kijelző színe  | sárga             |
| Felfűtő automatika   | •                 |
| Melegentartás  | •                 |
| Stop&Go funkció  | •                 |
| Memória funkció  | •                 |
| Állandó edényfelismerés                                    | •                 |
| Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)           | •                 |
| Törlésvédelem  | •                 |
| Stopper  | •                 |
| <b>Ápolási kényelem</b>                                    |                   |
| Könnyen tisztítható üvegkerámia                            | •                 |
| <b>Biztonság</b>   |                   |
| Biztonsági kikapcsolás                                     | •                 |
| Reteselés funkció  | •                 |
| Üzembehelyezési zár  | •                 |
| Integrált hűtőventilátor                                   | •                 |
| Túlhevülés elleni védelem                                  | •                 |
| Maradék hő-kijelző   | •                 |
| <b>Műszaki adatok</b>                                      |                   |
| Méret (mm) (ma x sz x mé)                                  | 133 x 378 x 520   |
| Méret (mm) (szélesség)                                     | 378               |
| Méret (mm) (magasság)                                      | 133               |
| Méret (mm) (mélység)                                       | 520               |
| Kivágási méret (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél    | 358/382 x 500/524 |
| Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén | 358               |
| Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén   | 500               |
| Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)                 | 129               |


CS 7641 FL  
SmartLine-elem  
indukciós hevítésű wokmélyedéssel




EAN: 4002516230267 / Cikkszám: 11280000 / Régi cikkszám27764150D

|  |         |
|--|---------|
| Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor  | 358     |
| Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor   | 500     |
| Súly (kg)  | 12      |
| Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor | 382     |
| Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor   | 524     |
| Teljes teljesítményigény (kW)                                    | 3,00    |
| Elektromos kábel hossza (m)                                      | 1,5     |
| Feszültség (V)   | 220-240 |
| Frekvencia (Hz)  | 50-60   |
| <b>Mellékelt tartozékok</b>                                      |         |
| Csatlakozókábel  | Igen    |
| Bevonat nélküli wokserpenyő                                      | •       |


CS 7641 FL  
SmartLine-elem  
indukciós hevítésű wokmélyedéssel




CS7641FL, flush (Installation drawing)



CS7641FL, onset (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)