


CS 7641 FL
SmartLine-elem
indukciós hevítésű wokmélyedéssel




- Intuitív gyorsválasztás a számsorral – Smart Select
- Elegáns kialakítás – síkba építhető vagy facettás kivitelhez
- Tökéletesen kombinálható minden SmartLine elemmel
- Rendkívüli – süllyesztett wokmélyedéssel
- Nagy teljesítmény – Booster funkció

EAN: 4002516230267 / Anyagszám: 11280000 / Régi anyagszám: 27764150D

Fűtési mód	
Fűtési mód	Indukció
Kialakítás	
SmartLine	•
Design	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Síkba építhető kivitel	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Ráültethető kivitel	•
Ívelt wokmélyedés üvegből	•
Főzőzóna-felszerelés	
Főzőzónák száma	1
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	középen
Fajta	wok mélyedés
Méret (mm)	Ø 300
Max. Booster teljesítmény (W)	3000
Max. teljesítmény (W)	2500
6. főzőzóna/főzőfelület	
Wokmélyedés	Wokmélyedés
Kezelési kényelem	
Érintógombos kezelés	SmartSelect
Edény- és edényméret-felismerés	•
Kijelző színe	sárga
Felfűtő automatika	•
Állandó edényfelismerés	•
Melegentartás	•
Stop&Go funkció	•
Memória funkció	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Törlésvédelem	•
Stopper	•
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteselés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradék hő-kijelző	•
Műszaki adatok	
Méret (mm) (ma x sz x mé)	133 x 378 x 520
Méret (mm) (szélesség)	378
Méret (mm) (magasság)	133
Méret (mm) (mélység)	520
Kivágási méret (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	358/382 x 500/524
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	358
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	500
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	129


CS 7641 FL
SmartLine-elem
indukciós hevítésű wokmélyedéssel




EAN: 4002516230267 / Anyagszám: 11280000 / Régi anyagszám: 27764150D

Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	358
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	12
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	382
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	3,00
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	Igen
Bevonat nélküli wokserpenyő	•


CS 7641 FL
SmartLine-elem
indukciós hevítésű wokmélyedéssel




CS7641FL, flush (Installation drawing)



CS7641FL, onset (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)