

PDR 507 HP [MAR]

Hőszivattyús szárítógép

A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 7.0 kg.



- Dobtérfogat: 130.00 l, töltetmennyiség: 7.0 kg
- 50%-kal kevesebb energiafogyasztás, mint a levegőkivezetéses szárítógépnél
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség
- Kezelési komfort érintéses színes kijelzővel – M Touch Flex
- Minden textilra hajszálpontos szárítása – PerfectDry

* A hőszivattyús szárítók akár 50%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint az elektromos fűtésű levegőkivezetéses szárítógépek.

EAN: 4002516246930 / Anyagszám: 11300970 / Régi anyagszám: 52507188MAR

Kialakítás és kivitel

Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Lótuszfehér
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	7,0
Dobtérfogat (l)	130,00
Szárítórendszer	Hőszivattyú
Ajtónyílás [Ø] (mm)	370
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	balra
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen

Alkalmazás

Alkalmos nyílt tengeri használatra	•
Alkalmos tengeri használatra	•

Teljesítményadatok

Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	2,70
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,20
Fajlagos energiafogyasztás, pamut/szokrényszárász program, 48% -os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,20
Fajlagos energiafogyasztás, kevertszálász szövet/szokrényszárász program, 40%-os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,17
A program futási ideje, pamut/szokrényszárász program, 48%-os maradéknedvesség mellett (perc)	67
A program futási ideje, kevertszálász szövet/szokrényszárász program, 40%-os maradéknedvesség mellett (perc)	57

Vezérlés

Vezérlés típusa	M Select
Programozhatóság	Programozható
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutas-kijelző	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet	•

Standard elektromos csatlakozás

Fűtési mód	Hőszivattyú
Elektromos csatlakozás	230V~ 60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	1,20
Biztosíték (A)	10
Szállítás hálózati csatlakozóval	•

A szárítógép mérete és súlya

Külső méret, nettó magasság (mm)	850
Külső méret, nettó szélesség (mm)	596
Külső méret, nettó mélység (mm)	777
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	820
Nettó súly (kg)	68,5

PDR 507 HP [MAR]

Hőszivattyús szárítógép

A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 7.0 kg.



EAN: 4002516246930 / Anyagszám: 11300970 / Régi anyagszám: 52507188MAR

Bruttó súly (kg)	74
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	920
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	3,60
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Szálszűrő az ajtóban	•
Minimális karbantartásigényű hőcserélő-szűrőrendszer	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
Kímélő plusz funkció	•
Kondenzvíz-elvezetés	•
Kommunikációs rekesz	•
Szárítókosár (opció)	•
Dobmegvilágítás	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz	•
Hermetikusan zárt rendszer	•
Hűtőközeg	R134a
Hűtőközeg-mennyiség (kg)	0,59
Hűtőközeg potenciális üvegházhatása (kg CO ₂ e)	1430
Készülék potenciális üvegházhatása (kg CO ₂ e)	844,00
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
LAN-/Wi-Fi-modul (opció)	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
Lloyd's Register	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•