

APCL 005

Zárt lábazat, 30 cm magas

a mosógép és a szárító ergonomikus be- és kikapolásához.



EAN: 4002516228349 / Anyagszám: 11318800 / Régi anyagszám: 59590010D

Termék-hozzárendelés	
Mosógépek	•
Szárítógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Termékkategória	
Aláépítmény/lábazat	•
Terméktulajdonságok	
Elektromos csatlakozás	OHNE

APCL 005

Zárt lábázat, 30 cm magas

a mosógép és a szárító ergonomikus be- és kikapolásához.

EAN: 4002516228349 / Anyagszám: 11318800 / Régi anyagszám: 59590010D



Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	305
Külső méret, nettó szélesség (mm)	605
Külső méret, nettó mélység (mm)	622
Külső méret, bruttó magasság (mm)	319
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	630
Külső méret, bruttó mélység (mm)	640
Nettó súly (kg)	17,00
Bruttó súly (kg)	18,00