


APCL 022

Zárt lábazat, 30 cm magas, fenékcsavarozás nélkül
a mosógép és a szárító ergonomikus be- és kikapolásához.



- Nem kell az aljzatot a padlóhoz rögzíteni
- Biztonságos és stabil üzemelés

EAN: 4002516305699 / Anyagszám: 11476830 / Régi anyagszám: 59590017D

Termék-hozzárendelés	
Mosógépek	•
Szárítógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Termékkategória	
Aláépítmény/lábazat	•
Terméktulajdonságok	
Elektromos csatlakozás	OHNE
Anyag	Nemesacél, Acéllemez, horganyz., porszórt
Szín	Nemesacél
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	305
Külső méret, nettó szélesség (mm)	605
Külső méret, nettó mélység (mm)	625
Külső méret, bruttó magasság (mm)	319
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	630
Külső méret, bruttó mélység (mm)	640
Nettó súly (kg)	24,00
Bruttó súly (kg)	26,00