

G 5430 SCi SL Active

Beépíthető mosogatógép, 45 cm

a bevált Miele minőségben kedvező bevezető áron.



- A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt – QuickPowerWash
- Különösen könnyen nyitható és csukható ajtó – ComfortClose
- Akár 50 %-os árammegtakarítás – melegvíz-csatlakozás
- Maximális rugalmasság – állítható magasságú felső kosár
- Rugalmas és biztos elhelyezés – Comfort kosárkialakítás



EAN: 4002516307570 / Anyagszám: 11479870 / Régi anyagszám: 215430570E1

Kivitel	
Integrált mosogatógépek	•
45-ös mosogatógép	•
Design	
Panel színe	CleanSteel nemesacél
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző
Kijelző színe	sárga
Kényelem	
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	akusztikus
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	F
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,0
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,78
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	78
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,53
Az ECO program időtartama (perc)	237
Zajkibocsátási kategória	C
Zajkibocsátás, dB(A)	45
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
Levegőkeringtetéses Turbothermic-szárítás	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
Intenzív 75 °C	•
Kímélő	•
Mosogatási opciók	
Rövid	•
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárkialakítás	
Evőeszközök elhelyezése	Evőeszköz-mosogatófiók
Kosárkialakítás	Comfort 45 cm
Szabvány-terítékszám	9
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•

G 5430 SCi SL Active

Beépíthető mosogatógép, 45 cm

a bevált Miele minőségben kedvező bevezető áron.



EAN: 4002516307570 / Anyagszám: 11479870 / Régi anyagszám: 215430570E1

Gyerekszár

•

Műszaki adatok

Fülkeszélesség, minimum (mm)	450
Fülkeszélesség, maximum (mm)	450
Fülk magasság, minimum (mm)	805
Fülk magasság, maximum (mm)	870
Fülk mélység (mm)	570
Készülék szélessége (mm)	448
Készülék magassága (mm)	805
Készülék mélysége (mm)	570
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	116,5
Nettó súly (kg)	41,4
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	2,0
Előlap max. súlya (kg)	8,0

Mellékelt tartozékok

1 csomag UltraTabs (20 darab)

•


Kupon 1 csomag UltraTabs-hoz (20 darab) vagy 9 csomag akciós áron

•

G 5430 SCi SL Active

Beépíthető mosogatógép, 45 cm

a bevált Miele minőségben kedvező bevezető áron.



G7000, integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)