

CM 5510 Silence

Szabadon álló kávéfőző

OneTouch for Two funkcióval, hogy tökéletes legyen a kávézás élménye.



- Egyidejű elkészítés egy gombnyomásra – OneTouch for Two
- Tökéletes élmény és intenzív kávéaroma – AromaticSystem
- Krémes tejhab a sokszínű kávéspecialitásokhoz
- Kényelmesen tisztítható és karbantartható – tisztítási programok
- Kényelmes vendéglátás: nagy mennyiségekhez – kanna funkció

EAN: 4002516326830 / Anyagszám: 11510910 / Régi anyagszám: 29551004A

Kialakítás és design	
Szabadon álló kávéfőző szemeskávé rendszerrel	•
Szín	Rozéarany PearlFinish
Élvezeti előnyök	
AromaticSystem	•
OneTouch funkció	•
OneTouch for Two funkció	•
Programozható felhasználói profilok	2
Aromakímélő golyós őrlemű	•
Beállítható őrlési fokozat	•
További kávéfajták őrölt formában lehetőségek	•
Programozható őrlési mennyiség	•
Programozható vízmennyiség	•
Programozható víz hőmérséklet	•
Programozható tejmennyiség	•
Programozható tejhabmennyiség	•
Programozható előforrázás	•
Kezelési kényelem	
Kijelző	DirectSensor
Multilingua	•
Szemeskávéfajták száma	1
Szemeskávé-tartályok száma	1
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége, A (g)	200
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége összesen (g)	200
Víz tartály befogadóképessége (l)	1,3
Cseppfogó tálca befogadóképessége (l)	0,8
Könnyen hozzáférhető ellátótartály	•
Programozható készenléti idő	•
Egyéni beállítások	•
Italspecialitások	
Választható italmennyiségek (ml)	20-300
Ristretto, szimpla	•
Ristretto, dupla	•
Espresso, szimpla	•
Espresso, dupla	•
Kávé, szimpla	•
Kávé, dupla	•
Hosszú kávé, szimpla	•
Hosszú kávé, dupla	•
Cappuccino, szimpla	•
Cappuccino, dupla	•
Latte Macchiato, szimpla	•
Latte Macchiato, dupla	•
Forró tej, szimpla	•
Forró tej, dupla	•
Tejhab, szimpla	•
Tejhab, dupla	•
Caffè Latte, szimpla	•
Caffè Latte, dupla	•
Forró víz, szimpla	•

CM 5510 Silence

Szabadon álló kávéfőző

OneTouch for Two funkcióval, hogy tökéletes legyen a kávézás élménye.



EAN: 4002516326830 / Anyagszám: 11510910 / Régi anyagszám: 29551004A

Kávészkanna	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Bekapcsolható energiatakarékos Eco-üzemmód	•
Ápolási kényelem	
Manuális vízkőmentesítés	•
Automatikus tejszöveték-öblítés a víztartályból	•
Kényelmes tisztítóprogramok	•
Automatikus öblítő funkció	•
ComfortClean	•
Kivehető tejszöveték	•
Kivehető főzőmű	•
Beállítható vízkeménység	•
Biztonság	
Üzembehelyezési zár	•
Műszaki adatok	
Állítható magasságú ital kifolyó (cm)	13,5
Állítható magasságú ital kifolyó (cm)	8,0
Készülék szélessége (mm)	241
Készülék magassága (mm)	360
Készülék mélysége (mm)	460
Teljes teljesítményigény (kW)	1,45
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos kábel hossza (m)	1,2
Mellékelt tartozékok	
Vízkőmentesítő tabletták	•
Tisztítótabletták	•
Rövid használati útmutató a készülék hátoldalán	•
Rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,