

PWM 514 [EL DV DD]  
Ipari mosógép, elektromos fűtésű  
M Touch Pro mosószer-adagoló fiókkal.



- Dobtérfogat: 130 l, töltetmennyiség: 14,0 kg
- 14%-kal kevesebb víz- és 17%-kal kevesebb energiafogyasztás\*
- Max. kezelési kényelem érintéses színes kijelzővel – M Touch Pro
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus ajtózárral
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

\* A 60 °C-os színes mosás programban, melegvíz csatlakoztatásával, a korábbi modellhez képest.

EAN: 4002516326915 / Anyagszám: 11511120 / Régi anyagszám: 51514003EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	14,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	14,0
Dobtérfogat (l)	130
Ajtónyílás [Ø] (mm)	415
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárral	•
Innovatív mosóvíztartály	•
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Szabadalmaztatott textilkímélő dob 2.0	•
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idős- és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas kempingekben történő használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,80
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,20
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,20
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,07
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	109,2
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	2,80
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	56
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	100,8
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,98
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	99,4

PWM 514 [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro mosószer-adagoló fiókkal.



EAN: 4002516326915 / Anyagszám: 11511120 / Régi anyagszám: 51514003EU

Energiafogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,82
Programidő az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	40
Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	98,0
Energiafogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,42
Programidő az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	36
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	53
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	49
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1025
g-tényező	364
Tesztelt üzemóraszám	30000
<b>Vezérlés</b>	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Súly megadásának lehetősége a program elindítása előtt	•
<b>Alap-/célcsoport programok</b>	
Alapprogramok	•
<b>Adagolás</b>	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3 AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	9,00
Teljes teljesítményigény (kW)	9,60
Biztosíték (A)	35
<b>Lehetséges feszültségvált. 1</b>	
Elektromos csatlakozás	3 AC 230V 60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	9,00
Teljes teljesítményigény (kW)	9,60
Biztosíték (A)	35
<b>Vízcsatlakozás/-elvezetés</b>	
Hideg víz [darabszám]	3x 1/2", 3/4"-es csavarzattal
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Kemény víz (opció) [szám]	2 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1350
Külső méret, nettó szélesség (mm)	799
Külső méret, nettó mélység (mm)	995

PWM 514 [EL DV DD]  
Ipari mosógép, elektromos fűtésű  
M Touch Pro mosószer-adagoló fiókkal.



EAN: 4002516326915 / Anyagszám: 11511120 / Régi anyagszám: 51514003EU

Külső méret, bruttó magasság (mm)	1480
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1130
Nettó súly (kg)	292,0
Bruttó súly (kg)	311
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	4610
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	67 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,48
<b>Felszereltség</b>	
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•
Hatékony merítőbordák	•
Rugó a rugóban rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőttest	•
Mennyiségi automatika +	•
Ruhák utántöltése	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Újrahasznosítási arány (%)	91
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsmnt (opció)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
<b>Kapacitások</b>	
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	3
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	3
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•