

PWM 514 [EL DV DD]
Ipari mosógép, elektromos fűtésű
M Touch Pro mosószer-adagoló fiókkal.



- Dobtérfogat: 130 l, töltetmennyiség: 14,0 kg
- 14%-kal kevesebb víz- és 17%-kal kevesebb energiafogyasztás*
- Max. kezelési kényelem érintéses színes kijelzővel – M Touch Pro
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus ajtózárral
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

* A 60 °C-os színes mosás programban, melegvíz csatlakoztatásával, a korábbi modellhez képest.

EAN: 4002516326915 / Cikkszám: 11511120 / Régi cikkszám: 51514003EU

Kialakítás és kivitel

Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	14,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	14,0
Dobtérfogat (l)	130
Ajtónyílás [Ø] (mm)	415
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárral	•
Innovatív mosóvíztartály	•
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Szabadalmaztatott textilkimélő dob 2.0 nemesacélból	•

Alkalmazás

Alkalmos szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmos idős- és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmos textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmos mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmos kisipari használatra	•
Alkalmos egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmos kórházi használatra	•
Alkalmos kempingekben történő használatra	•
Alkalmos sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmos szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmos a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmos az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmos a szabadidőparkokban és üdülési-településekben való használatra	•

Teljesítményadatok

Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,80
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,20
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,20
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,07
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	109,2
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	2,80
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	56
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	100,8
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,98
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	99,4

PWM 514 [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro mosószer-adagoló fiókkal.



EAN: 4002516326915 / Cikkszám: 11511120 / Régi cikkszám51514003EU

Energiafogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,82
Programidő az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	40
Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	98,0
Energiafogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,42
Programidő az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	36
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	53
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	49
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1025
g-tényező	364
Tesztelt üzemóraszám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Súly megadásának lehetősége a program elindítása előtt	•
Alap-/célcsoport programok	
Alapprogramok	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3 AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	9,00
Teljes teljesítményigény (kW)	9,60
Biztosíték (A)	35
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	3 AC 230V 60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	9,00
Teljes teljesítményigény (kW)	9,60
Biztosíték (A)	35
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	3x 1/2", 3/4"-es csavarzattal
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Kemény víz (opció) [szám]	2 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1350
Külső méret, nettó szélesség (mm)	799
Külső méret, nettó mélység (mm)	995

PWM 514 [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro mosószer-adagoló fiókkal.



EAN: 4002516326915 / Cikkszám: 11511120 / Régi cikkszám: 51514003EU

Külső méret, bruttó magasság (mm)	1480
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1130
Nettó súly (kg)	292,0
Bruttó súly (kg)	311
Maximális padlóterhelés (N)	4610
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	67 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,48
Felszereltség	
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•
Hatékony merítőbordák	•
Rugó a rugóban rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőttest	•
Mennyiségi automatika +	•
Ruhák utántöltése	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Hatékony magas fordulatszámon történő centrifugálás	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	91
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás / energiamenedzsment (opció)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Kapacitások	
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	3
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	3
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•