

PWM 520 [EL DV DD]
Ipari mosógép, elektromos fűtésű
M Touch Pro mosószer-adagoló fiókkal.



- Dobtérfogat: 180 l, töltetmennyiség: 20.0 kg
- 14%-kal kevesebb víz- és 17%-kal kevesebb energiafogyasztás*
- Max. kezelési kényelem érintéses színes kijelzővel – M Touch Pro
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus ajtózárral
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

* A 60 °C-os színes mosás programban, melegvíz csatlakoztatásával, a korábbi modellhez képest.

EAN: 4002516326946 / Cikkszám: 11511160 / Régi cikkszám: 51520003EU

Kialakítás és kivitel

Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	20,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	20,0
Dobtérfogat (l)	180
Ajtónyílás [Ø] (mm)	415
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárral	•
Innovatív mosóvíztartály	•
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Szabadalmaztatott textilkimélő dob 2.0 nemesacélból	•

Alkalmazás

Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idős- és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas kempingekben történő használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•

Teljesítményadatok

Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,80
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,20
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,20
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,07
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	156,0
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	4,00
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	58
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	144,0
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,40
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	142,0

PWM 520 [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro mosószer-adagoló fiókkal.



EAN: 4002516326946 / Cikkszám: 11511160 / Régi cikkszám51520003EU

Energiafogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	2,60
Programidő az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	41
Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	140,0
Energiafogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,60
Programidő az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	36
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	53
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	49
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	950
g-tényező	361
Tesztelt üzemóraszám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Súly megadásának lehetősége a program elindítása előtt	•
Alap-/célcsoport programok	
Alapprogramok	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3 AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	15,00
Teljes teljesítményigény (kW)	16,00
Biztosíték (A)	50
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	3 AC 230V 60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	15,00
Teljes teljesítményigény (kW)	16,00
Biztosíték (A)	50
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	3x 1/2", 3/4"-es csavarzattal
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Kemény víz (opció) [szám]	2 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1450
Külső méret, nettó szélesség (mm)	924
Külső méret, nettó mélység (mm)	935

PWM 520 [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro mosószer-adagoló fiókkal.



EAN: 4002516326946 / Cikkszám: 11511160 / Régi cikkszám51520003EU

Külső méret, bruttó magasság (mm)	1585
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1130
Nettó súly (kg)	423,0
Bruttó súly (kg)	443
Maximális padlóterhelés (N)	6089
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	67 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,48
Felszereltség	
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•
Hatékony merítőbordák	•
Rugó a rugóban rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőttest	•
Mennyiségi automatika +	•
Ruhák utántöltése	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Hatékony magas fordulatszámon történő centrifugálás	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	92
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás / energiamenedzsment (opció)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Kapacitások	
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	2
Szintetikus párnák [darabszám]	4
Pehelypaplanok [darabszám]	2
Pehelypárnák [darabszám]	4
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•