

PWM 912 [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro Plus mosószer-adagoló fiókkal – szabadon programozható.



- Dobtérfogat: 110 l, töltetmennyiség: 12.0 kg
- Optimális tisztítás és fogyasztás – innovatív Miele technika
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus ajtózárral
- Opt. kezelés a színes érintőnek köszönhetően – M Touch Pro Plus
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

EAN: 4002516326977 / Anyagszám: 11511190 / Régi anyagszám: 51912005EU

Kialakítás és kivitel

| | |
|---|------------------|
| Kialakítás | Előltöltős |
| Sorozat | Performance Plus |
| Előlap | Nemesacél |
| Panel színe | Nemesacél |
| Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg) | 12,0 |
| Töltési arány | 1:9 |
| Töltetmennyiség (kg) | 12,0 |
| Dobtérfogat (l) | 110 |
| Ajtónyílás [Ø] (mm) | 415 |
| Ajtónyitási szög (fok) | 180 |
| Ajtó nyitási iránya | jobb |
| Automatikus ajtózárral | • |
| Innovatív mosóvíztartály | • |
| Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval | • |
| Szabadalmaztatott textilkimélő dob 2.0 | • |

Alkalmazás

| | |
|---|---|
| Alkalmos szállodákban és éttermekben való használatra | • |
| Alkalmos idős- és gondozóotthonokban való használatra | • |
| Alkalmos létesítményüzemeltetési célú használatra | • |
| Alkalmos mosodákban történő használatra | • |
| Alkalmos társasházakban és szállásokon való használatra | • |
| Alkalmos textiltisztítási célú alkalmazásra | • |
| Alkalmos mosodákba és gépi vasaláshoz | • |
| Alkalmos kisipari használatra | • |
| Alkalmos tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára | • |
| Alkalmos ménesek és lovardák számára | • |
| Alkalmos egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra | • |
| Alkalmos kórházi használatra | • |
| Alkalmos kempingekben történő használatra | • |
| Alkalmos sportegyesületek általi használatra | • |
| Alkalmos szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra | • |
| Alkalmos az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra | • |
| Alkalmos a petrokémiai iparban való használatra | • |
| Alkalmos az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra | • |
| Alkalmos a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra | • |
| Alkalmos az állami/szociális intézményekben való használatra | • |

Teljesítményadatok

| | |
|---|------|
| Ellenőrzött vírusölő hatékonyság | • |
| Ellenőrzött higiénia | • |
| Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg) | 6,20 |
| Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg) | 0,14 |
| Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg) | 5,90 |
| Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg) | 0,06 |

PWM 912 [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro Plus mosószer-adagoló fiókkal – szabadon programozható.



EAN: 4002516326977 / Anyagszám: 11511190 / Régi anyagszám: 51912005EU

| | |
|--|------------------------|
| Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l) | 74,4 |
| Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l) | 142,2 |
| Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 1,68 |
| Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 2,50 |
| Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 49 |
| Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l) | 70,8 |
| Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (l) | 139,9 |
| Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 0,72 |
| Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 1,00 |
| Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 42 |
| Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l) | 69,6 |
| Energiafogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 1,20 |
| Programidő az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 34 |
| Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l) | 68,4 |
| Energiafogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 0,36 |
| Programidő az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 31 |
| Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 54 |
| Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 47 |
| Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%) | 48 |
| Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%) | 44 |
| Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%) | 25 |
| Centrifugálási fordulatszám (ford./perc) | 1150 |
| g-tényező | 458 |
| Tesztelt üzemóraszám | 30000 |
| Vezérlés | |
| Vezérlés típusa | M Touch Pro Plus |
| Programozhatóság | szabadon programozható |
| Max. indításkésleltetés (óra) | Szabadon választható |
| A hátralévő idő kijelzése | • |
| Programfutás-kijelző | • |
| Beállítható kijelzőnyelvek | • |
| Súly megadásának lehetősége a program elindítása előtt | • |
| Alap-/célcsoport programok | |
| Alapprogramok | • |
| Adagolás | |
| Mosószer-adagoló fiók | 3 fiókos |
| Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám] | 12 |
| Kiürülés érzékelése | • |
| Standard elektromos csatlakozás | |
| Fűtési mód | Elektromos |

PWM 912 [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro Plus mosószer-adagoló fiókkal – szabadon programozható.

EAN: 4002516326977 / Anyagszám: 11511190 / Régi anyagszám: 51912005EU

| | |
|--|-------------------------------|
| Elektromos csatlakozás | 3 AC 230V 50HZ |
| Fűtési teljesítmény (kW) | 9,00 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 9,60 |
| Biztosíték (A) | 35 |
| Lehetséges feszültségvált. 1 | |
| Elektromos csatlakozás | 3 AC 230V 60HZ |
| Fűtési teljesítmény (kW) | 9,00 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 9,60 |
| Biztosíték (A) | 35 |
| Vízcsatlakozás/-elvezetés | |
| Hideg víz [darabszám] | 3x 1/2", 3/4"-es csavarzattal |
| Meleg víz [darabszám] | 1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz. |
| Kemény víz (opció) [szám] | 2 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal |
| Lefolyószelep | DN 70 |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 1350 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 799 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 924 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 1475 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 1090 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 1130 |
| Nettó súly (kg) | 287,0 |
| Bruttó súly (kg) | 306 |
| Maximális padlóterhelés (N/m ²) | 4483 |
| Kibocsátási értékek | |
| Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen | 65 dB(A) re 20 µPa |
| Hőátadás a környezetbe (MJ/h) | 6,48 |
| Felszereltség | |
| Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés | • |
| Textil-előkészítés | • |
| 3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer | • |
| Fertőtlenítő öblítés | • |
| Hatékony merítőbordák | • |
| EcoSpeed | • |
| Rugó a rugóban rendszer | • |
| Hőmérséklet-felügyelet | • |
| Speciális fűtőttest | • |
| Mennyiségi automatika + | • |
| Térfogatáram-mérő (opció) | • |
| Súlymérős lábazat (opció) | • |
| Ruhák utántöltése | • |
| Programválasztás színes keretekkel | • |
| Vészleállító | • |
| Készüléktől független tartozékok | • |
| Hatékonyság és fenntarthatóság | |
| Újrahasznosítási arány (%) | 91 |
| Csatlakozási lehetőségek | |
| Fizetőrendszer (opció) | • |
| Optikai interfész a szerviz számára | • |

PWM 912 [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro Plus mosószer-adagoló fiókkal – szabadon programozható.



EAN: 4002516326977 / Anyagszám: 11511190 / Régi anyagszám: 51912005EU

| | |
|---|-----|
| Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció) | • |
| Vízvisszaforgatás (opció) | • |
| LAN | • |
| Wi-Fi | • |
| Connector Box | • |
| Kapacitások | |
| Légzőmaszkok [darabszám] | 10 |
| Készletléti sisakok [darabszám] | 3 |
| Bevetési ruházatok [darabszám] | 2 |
| Bevetési kabátok [darabszám] | 3 |
| Vegyvédelmi öltözetek [darabszám] | 1 |
| Szintetikus ágyneműk [darabszám] | 1 |
| Szintetikus párnák [darabszám] | 2 |
| Pehelypaplanok [darabszám] | 1 |
| Pehelypárnák [darabszám] | 2 |
| Törlőkendők, 22 g [darabszám] | 289 |
| Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám] | 64 |
| Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám] | 56 |
| Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám] | 100 |
| Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám] | 72 |
| Felmosófejek, irodai, 100 g [darabszám] | 120 |
| Felmosófejek, lépcsőházi, 150 g [darabszám] | 80 |
| Nyári lótakaró [darabszám] | 2 |
| Szabványok, tanúsítványok és jelölések | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| IP X4 fröccsenő víz elleni védetség fokozat | • |
| WEEE | • |
| A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés | • |