

PWM 916 [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro Plus mosószer-adagoló fiókkal – szabadon programozható.



- Dobtérfogat: 140 l, töltetmennyiség: 16.0 kg
- Optimális tisztítás és fogyasztás – innovatív Miele technika
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus ajtózárral
- Opt. kezelés a színes érintőnek köszönhetően – M Touch Pro Plus
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

EAN: 4002516326991 / Anyagszám: 11511210 / Régi anyagszám: 51916005EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előöltötős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	16,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	16,0
Dobtérfogat (l)	140
Ajtónyílás [Ø] (mm)	415
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárral	•
Innovatív mosóvíztartály	•
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Szabadalmaztatott textilkimélő dob 2.0	•
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idős- és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas mosodákban történő használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállásokon való használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmas ménesek és lovardák számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas kempingekben történő használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	6,20
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,14
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	5,90
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,06

PWM 916 [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro Plus mosószer-adagoló fiókkal – szabadon programozható.



EAN: 4002516326991 / Anyagszám: 11511210 / Régi anyagszám: 51916005EU

Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	99,2
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	182,2
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	2,24
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	3,21
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	94,4
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	178,1
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,96
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,33
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	43
Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	92,8
Energiafogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,60
Programidő az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	34
Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	91,2
Energiafogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,48
Programidő az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	32
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	53
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	47
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	48
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	44
Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%)	25
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1075
g-tényező	462
Tesztelt üzemórászám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro Plus
Programozhatóság	szabadon programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Súly megadásának lehetősége a program elindítása előtt	•
Alap-/célcsoport programok	
Alapprogramok	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos

PWM 916 [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro Plus mosószer-adagoló fiókkal – szabadon programozható.

EAN: 4002516326991 / Anyagszám: 11511210 / Régi anyagszám: 51916005EU

Elektromos csatlakozás	3 AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	14,00
Teljes teljesítményigény (kW)	14,60
Biztosíték (A)	50
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	3 AC 230V 60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	14,00
Teljes teljesítményigény (kW)	14,60
Biztosíték (A)	50
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	3x 1/2", 3/4"-es csavarzattal
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Kemény víz (opció) [szám]	2 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1450
Külső méret, nettó szélesség (mm)	924
Külső méret, nettó mélység (mm)	835
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1585
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1130
Nettó súly (kg)	371,0
Bruttó súly (kg)	391
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	5424
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	65 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,48
Felszereltség	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•
Hatékony merítőbordák	•
EcoSpeed	•
Rugó a rugóban rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Térfogatáram-mérő (opció)	•
Súlymérős lábazat (opció)	•
Ruhák utántöltése	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	92
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•

PWM 916 [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro Plus mosószer-adagoló fiókkal – szabadon programozható.



EAN: 4002516326991 / Anyagszám: 11511210 / Régi anyagszám: 51916005EU

Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Vízvisszaforgatás (opció)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Kapacitások	
Légzőmaszkok [darabszám]	13
Készletléti sisakok [darabszám]	4
Bevetési ruházatok [darabszám]	2
Bevetési kabátok [darabszám]	3
Vegyvédelmi öltözetek [darabszám]	1
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	3
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	3
Törölkendők, 22 g [darabszám]	355
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	82
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	71
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	130
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	91
Felmosófejek, irodai, 100 g [darabszám]	160
Felmosófejek, lépcsőházi, 150 g [darabszám]	105
Nyári lótakaró [darabszám]	3
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védetség fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•