

## PWM 916 [RH DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű, csökkentett fűtőteljesítménnyel és mosószer-adagoló fiókkal, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.



- Dobtérfogat: 140 l, töltetmennyiség: 16.0 kg
- Optimális tisztítás és fogyasztás – innovatív Miele technika
- Opt. kezelés a színes érintőnek köszönhetően – M Touch Pro Plus
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus ajtózárral
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

EAN: 4002516327004 / Anyagszám: 11511220 / Régi anyagszám: 51916020EU

### Kialakítás és kivitel

Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	16,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	16,0
Dobtérfogat (l)	140
Ajtónyílás [Ø] (mm)	415
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárral	•
Innovatív mosóvíztartály	•
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Szabadalmaztatott textilkimélő dob 2.0	•

### Alkalmazás

Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas mosodákban történő használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmas ménesek és lovardák számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas kempingekben történő használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•

### Teljesítményadatok

Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	6,20
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	5,90
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	99,2
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	94,4
Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	92,8

## PWM 916 [RH DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű, csökkentett fűtőteljesítménnyel és mosószer-adagoló fiókkal, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.



EAN: 4002516327004 / Anyagszám: 11511220 / Régi anyagszám: 51916020EU

Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	91,2
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	48
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	44
Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%)	25
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1075
g-tényező	462
Tesztelt üzemórászám	30000
<b>Vezérlés</b>	
Vezérlés típusa	M Touch Pro Plus
Programozhatóság	szabadon programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Súly megadásának lehetősége a program elindítása előtt	•
<b>Alap-/célcsoport programok</b>	
Alapprogramok	•
<b>Adagolás</b>	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	9,00
Teljes teljesítményigény (kW)	9,60
Biztosíték (A)	16
<b>Lehetséges feszültségvált. 1</b>	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	9,00
Teljes teljesítményigény (kW)	9,60
Biztosíték (A)	16
<b>Vízcsatlakozás/-elvezetés</b>	
Hideg víz [darabszám]	3x 1/2", 3/4"-es csavarzattal
Forró víz [darabszám]	1 x 3/4" 1" csavarzattal
Kemény víz (opció) [szám]	2 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1450
Külső méret, nettó szélesség (mm)	924
Külső méret, nettó mélység (mm)	835
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1585
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1130
Nettó súly (kg)	337,0
Bruttó súly (kg)	357
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	5091

PWM 916 [RH DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű, csökkentett fűtőteljesítménnyel és mosószer-adagoló fiókkal, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.

EAN: 4002516327004 / Anyagszám: 11511220 / Régi anyagszám: 51916020EU

<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	65 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,48
<b>Felszereltség</b>	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•
Hatékony merítőbordák	•
EcoSpeed	•
Rugó a rugóban rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Térfogatáram-mérő (opció)	•
Ruhák utántöltése	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>	
Újrahasznosítási arány (%)	92
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Vízvisszaforgatás (opció)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
<b>Kapacitások</b>	
Légzőmaszkok [darabszám]	13
Készletléti sisakok [darabszám]	4
Bevetési ruházatok [darabszám]	2
Bevetési kabátok [darabszám]	3
Vegyvédelmi öltözetek [darabszám]	1
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	3
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	3
Törlőkendők, 22 g [darabszám]	355
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	82
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	71
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	130
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	91
Felmosófejek, irodai, 100 g [darabszám]	160
Felmosófejek, lépcsőházi, 150 g [darabszám]	105
Nyári lőtakaró [darabszám]	3
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE-EMC	•

PWM 916 [RH DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű, csökkentett fűtőteljesítménnyel és mosószer-adagoló fiókkal, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.



EAN: 4002516327004 / Anyagszám: 11511220 / Régi anyagszám: 51916020EU

VDE

•

IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat

•

WEEE

•

A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés

•