

PWM 920 [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro Plus mosószer-adagoló fiókkal – szabadon programozható.



- Dobtérfogat: 180 l, töltetmennyiség: 20.0 kg
- Opt. kezelés a színes érintőnek köszönhetően – M Touch Pro Plus
- Optimális tisztítás és fogyasztás – innovatív Miele technika
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus ajtózárral
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

EAN: 4002516327028 / Anyagszám: 11511240 / Régi anyagszám: 51920021EU

| Kialakítás és kivitel   |                  |
|---|------------------|
| Kialakítás  | Előltöltős       |
| Sorozat   | Performance Plus |
| Előlap  | Nemesacél        |
| Panel színe   | Nemesacél        |
| Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)                     | 20,0             |
| Töltési arány   | 1:9              |
| Töltetmennyiség (kg)  | 20,0             |
| Dobtérfogat (l)   | 180              |
| Ajtónyílás [Ø] (mm)   | 415              |
| Ajtónyitási szög (fok)  | 180              |
| Ajtó nyitási iránya   | jobb             |
| Automatikus ajtózárral  | •                |
| Innovatív mosóvíztartály  | •                |
| Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval                      | •                |
| Szabadalmaztatott textilkimélő dob 2.0                                  | •                |
| Alkalmazás  |                  |
| Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra                   | •                |
| Alkalmas idős- és gondozóotthonokban való használatra                   | •                |
| Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra                       | •                |
| Alkalmas mosodákban történő használatra                                 | •                |
| Alkalmas társasházakban és szállásokon való használatra                 | •                |
| Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra                             | •                |
| Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz                                   | •                |
| Alkalmas kisipari használatra   | •                |
| Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára                       | •                |
| Alkalmas ménesek és lovardák számára                                    | •                |
| Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra          | •                |
| Alkalmas kórházi használatra  | •                |
| Alkalmas kempingekben történő használatra                               | •                |
| Alkalmas sportegyesületek általi használatra                            | •                |
| Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra        | •                |
| Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra            | •                |
| Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra                         | •                |
| Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra              | •                |
| Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra | •                |
| Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra            | •                |
| Teljesítményadatok  |                  |
| Ellenőrzött vírusölő hatékonyság  | •                |
| Ellenőrzött higiénia  | •                |
| Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)               | 6,20             |
| Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)         | 0,14             |
| Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)               | 5,90             |
| Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)             | 0,14             |

PWM 920 [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro Plus mosószer-adagoló fiókkal – szabadon programozható.



EAN: 4002516327028 / Anyagszám: 11511240 / Régi anyagszám: 51920021EU

|  |                        |
|--|------------------------|
| Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)  | 124,0                  |
| Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)       | 234,3                  |
| Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)                                      | 2,80                   |
| Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 4,10                   |
| Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)  | 55                     |
| Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)  | 118,0                  |
| Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)       | 229,0                  |
| Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)                                      | 1,20                   |
| Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 1,70                   |
| Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)  | 44                     |
| Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)                          | 116,0                  |
| Energiafogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)                    | 2,00                   |
| Programidő az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)                          | 35                     |
| Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)                          | 114,0                  |
| Energiafogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)                    | 0,60                   |
| Programidő az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)                          | 33                     |
| Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)       | 61                     |
| Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)       | 55                     |
| Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)  | 48                     |
| Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)  | 44                     |
| Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%)  | 25                     |
| Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)   | 1075                   |
| g-tényező  | 462                    |
| Tesztelt üzemóraszám   | 30000                  |
| <b>Vezérlés</b>  |                        |
| Vezérlés típusa  | M Touch Pro Plus       |
| Programozhatóság   | szabadon programozható |
| Max. indításkésleltetés (óra)  | Szabadon választható   |
| A hátralévő idő kijelzése  | •                      |
| Programfutás-kijelző   | •                      |
| Beállítható kijelzőnyelvek   | •                      |
| Súly megadásának lehetősége a program elindítása előtt                                   | •                      |
| <b>Alap-/célcsoport programok</b>  |                        |
| Alapprogramok  | •                      |
| <b>Adagolás</b>  |                        |
| Mosószer-adagoló fiók  | 3 fiókos               |
| Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]                                      | 12                     |
| Kiürülés érzékelése  | •                      |
| <b>Standard elektromos csatlakozás</b>   |                        |
| Fűtési mód   | Elektromos             |

PWM 920 [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro Plus mosószer-adagoló fiókkal – szabadon programozható.

EAN: 4002516327028 / Anyagszám: 11511240 / Régi anyagszám: 51920021EU

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Elektromos csatlakozás                             | 3 AC 230V 50HZ                |
| Fűtési teljesítmény (kW)                           | 18,00                         |
| Teljes teljesítményigény (kW)                      | 19,00                         |
| Biztosíték (A)                                     | 50                            |
| <b>Lehetséges feszültségvált. 1</b>                |                               |
| Elektromos csatlakozás                             | 3 AC 230V 60HZ                |
| Fűtési teljesítmény (kW)                           | 18,00                         |
| Teljes teljesítményigény (kW)                      | 19,00                         |
| Biztosíték (A)                                     | 50                            |
| <b>Vízcsatlakozás/-elvezetés</b>                   |                               |
| Hideg víz [darabszám]                              | 3x 1/2", 3/4"-es csavarzattal |
| Meleg víz [darabszám]                              | 1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz. |
| Kemény víz (opció) [szám]                          | 2 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal |
| Lefolyószelep                                      | DN 70                         |
| <b>Méret és súly</b>                               |                               |
| Külső méret, nettó magasság (mm)                   | 1450                          |
| Külső méret, nettó szélesség (mm)                  | 924                           |
| Külső méret, nettó mélység (mm)                    | 935                           |
| Külső méret, bruttó magasság (mm)                  | 1585                          |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm)                 | 1090                          |
| Külső méret, bruttó mélység (mm)                   | 1130                          |
| Nettó súly (kg)                                    | 423,0                         |
| Bruttó súly (kg)                                   | 443                           |
| Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )        | 6089                          |
| <b>Kibocsátási értékek</b>                         |                               |
| Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen          | 67 dB(A) re 20 µPa            |
| Hőátadás a környezetbe (MJ/h)                      | 6,48                          |
| <b>Felszereltség</b>                               |                               |
| Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés            | •                             |
| Textil-előkészítés                                 | •                             |
| 3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer | •                             |
| Fertőtlenítő öblítés                               | •                             |
| Hatékony merítőbordák                              | •                             |
| EcoSpeed   | •                             |
| Rugó a rugóban rendszer                            | •                             |
| Hőmérséklet-felügyelet                             | •                             |
| Speciális fűtőtest                                 | •                             |
| Mennyiségi automatika +                            | •                             |
| Térfogatáram-mérő (opció)                          | •                             |
| Súlymérős lábazat (opció)                          | •                             |
| Ruhák utántöltése                                  | •                             |
| Programválasztás színes keretekkel                 | •                             |
| Vészleállító                                       | •                             |
| Készüléktől független tartozékok                   | •                             |
| <b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>              |                               |
| Újrahasznosítási arány (%)                         | 92                            |
| <b>Csatlakozási lehetőségek</b>                    |                               |
| Fizetőrendszer (opció)                             | •                             |
| Optikai interfész a szerviz számára                | •                             |

PWM 920 [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro Plus mosószer-adagoló fiókkal – szabadon programozható.



EAN: 4002516327028 / Anyagszám: 11511240 / Régi anyagszám: 51920021EU

|   |     |
|---|-----|
| Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció) | •   |
| Vízvisszaforgatás (opció)                                     | •   |
| LAN   | •   |
| Wi-Fi   | •   |
| Connector Box   | •   |
| <b>Kapacitások</b>  |     |
| Légzőmaszkok [darabszám]                                      | 15  |
| Készletléti sisakok [darabszám]                               | 5   |
| Bevetési ruházatok [darabszám]                                | 3   |
| Bevetési kabátok [darabszám]                                  | 5   |
| Vegyvédelmi öltözetek [darabszám]                             | 2   |
| Szintetikus ágyneműk [darabszám]                              | 2   |
| Szintetikus párnák [darabszám]                                | 4   |
| Pehelypaplanok [darabszám]                                    | 2   |
| Pehelypárnák [darabszám]                                      | 4   |
| Törölkendők, 22 g [darabszám]                                 | 456 |
| Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]                  | 106 |
| Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]                  | 91  |
| Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]            | 167 |
| Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]            | 117 |
| Felmosófejek, irodai, 100 g [darabszám]                       | 200 |
| Felmosófejek, lépcsőházi, 150 g [darabszám]                   | 130 |
| Nyári lótakaró [darabszám]                                    | 3   |
| <b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>                 |     |
| CE  | •   |
| VDE   | •   |
| IP X4 fröccsenő víz elleni védetség fokozat                   | •   |
| WEEE  | •   |
| A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés       | •   |