

CM 5710 Silence

Szabadonálló kávéfőző

OneTouch for Two funkcióval, hogy tökéletes legyen a kávézás élménye.



- Egyidejű elkészítés egy gombnyomásra – OneTouch for Two
- Tökéletes élmény és intenzív kávéaroma – AromaticSystem
- Krémes tejhab a sokszínű kávéspecialitásokhoz
- Kényelmesen tisztítható és karbantartható – tisztítási programok
- Kényelmes vendéglátás: nagy mennyiségekhez – kanna funkció

EAN: 4002516348160 / Anyagszám: 11555510 / Régi anyagszám: 29571006DX

Kialakítás és design	
Szabadon álló kávéfőző szemeskávé rendszerrel	•
Szín	Bronz PearlFinish
Élvezeti előnyök	
AromaticSystem	•
OneTouch funkció	•
OneTouch for Two funkció	•
Programozható felhasználói profilok	2
Aromakímélő golyós órlómű	•
Beállítható őrlési fokozat	•
További kávéfajták őrölt formában lehetőségek	•
Programozható őrlési mennyiség	•
Programozható vízmennyiség	•
Programozható víz hőmérséklet	•
Programozható tejmennyiség	•
Programozható tejhabmennyiség	•
Programozható előforrázás	•
Kezelési kényelem	
Kijelző	DirectSensor
Fokozatmentesen állítható italkifolyó-magasság, min. (cm)	8,0
Fokozatmentesen állítható italkifolyó-magasság, max. (cm)	13,5
MultiLingua	•
Szemeskávéfajták száma	1
Szemeskávé-tartályok száma	1
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége, A (g)	200
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége összesen (g)	200
Víz tartály befogadóképessége (l)	1,3
Zacstartály befogadóképessége (db)	7
Cseppfogó tálca befogadóképessége (l)	0,8
Könnyen hozzáférhető ellátótartály	•
Programozható készenléti idő	•
Egyéni beállítások	•
Italspecialitások	
Választható italmennyiségek (ml)	20-300
Ristretto, szimpla	•
Ristretto, dupla	•
Espresso, szimpla	•
Espresso, dupla	•
Kávé, szimpla	•
Kávé, dupla	•
Hosszú kávé, szimpla	•
Hosszú kávé, dupla	•
Cappuccino, szimpla	•
Cappuccino, dupla	•
Latte Macchiato, szimpla	•
Latte Macchiato, dupla	•
Forró tej, szimpla	•
Forró tej, dupla	•
Tejhab, szimpla	•
Tejhab, dupla	•

CM 5710 Silence

Szabadonálló kávéfőző

OneTouch for Two funkcióval, hogy tökéletes legyen a kávézás élménye.



EAN: 4002516348160 / Anyagszám: 11555510 / Régi anyagszám: 29571006DX

Caffè Latte, szimpla	•
Caffè Latte, dupla	•
Forró víz, szimpla	•
Kávészkanna	•
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>	
Bekapcsolható energiatakarékos Eco-üzemmód	•
<b>Ápolási kényelem</b>	
Manuális vízkőmentesítés	•
Automatikus tejvezeték-öblítés a víztartályból	•
Kényelmes tisztítóprogramok	•
Automatikus öblítő funkció	•
ComfortClean	•
Kivehető tejvezeték	•
Kivehető főzőmű	•
Beállítható vízkeménység	•
<b>Biztonság</b>	
Üzembehelyezési zár	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Készülék szélessége (mm)	241
Készülék magassága (mm)	360
Készülék mélysége (mm)	460
Teljes teljesítményigény (kW)	1,45
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos kábel hossza (m)	1,2
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Rövid használati útmutató a készülék hátoldalán	•
<b>Elérhető kijelzőnyelvek</b>	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,