

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro mosószer-adagoló fiókkal, létesítménygazdálkodáshoz.



- Dobtérfogat: 130 l, töltetmennyiség: 14,0 kg
- Optimális tisztítás és fogyasztás – innovatív Miele technika
- Max. kezelési kényelem érintéssel színes kijelzővel – M Touch Pro
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus ajtózárral
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

EAN: 4002516358220 / Anyagszám: 11580310 / Régi anyagszám: 51514005EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	14,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	14,0
Dobtérfogat (l)	130
Ajtónyílás [Ø] (mm)	415
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárral	•
Innovatív mosóvíztartály	•
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Szabadalmaztatott textilkimélő dob 2.0	•
Alkalmazás	
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Teljesítményadatok	
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,80
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,20
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,20
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,07
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	109,2
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	184,4
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	2,80
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	2,96
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	100,8
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	185,2
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,98
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,00
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	58
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	45
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	53
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	49
Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%)	25
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1025
g-tényező	364
Tesztelt üzemóraszám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro mosószer-adagoló fiókkal, létesítménygazdálkodáshoz.



EAN: 4002516358220 / Anyagszám: 11580310 / Régi anyagszám: 51514005EU

Programozhatóság	Programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Súly megadásának lehetősége a program elindítása előtt	•
<b>Alap-/célcsoport programok</b>	
Alaprogramok	•
<b>Adagolás</b>	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	9,00
Teljes teljesítményigény (kW)	9,60
Biztosíték (A)	16
<b>Lehetséges feszültségvált. 1</b>	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	9,00
Teljes teljesítményigény (kW)	9,60
Biztosíték (A)	16
<b>Vízcsatlakozás/-elvezetés</b>	
Hideg víz [darabszám]	3x 1/2", 3/4"-es csavarzattal
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Kemény víz (opció) [szám]	2 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1350
Külső méret, nettó szélesség (mm)	799
Külső méret, nettó mélység (mm)	995
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1480
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1130
Nettó súly (kg)	276,0
Bruttó súly (kg)	295
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	4453
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	67 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,48
<b>Felszereltség</b>	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•
Hatékony merítóbordák	•
Rugó a rugóban rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro mosószer-adagoló fiókkal, létesítménygazdálkodáshoz.



EAN: 4002516358220 / Anyagszám: 11580310 / Régi anyagszám: 51514005EU

Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Ruhák utántöltése	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>	
Újrahasznosítási arány (%)	92
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
<b>Kapacitások</b>	
Törölkendők, 22 g [darabszám]	320
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	75
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	65
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	120
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	84
Felmosófejek, irodai, 100 g [darabszám]	140
Felmosófejek, lépcsóházi, 150 g [darabszám]	93
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•