

PWM 520 Mop Star [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro mosószer-adagoló fiókkal, létesítménygazdálkodáshoz.



- Dobtérfogat: 180 l, töltetmennyiség: 20.0 kg
- Max. kezelési kényelem érintéses színes kijelzővel – M Touch Pro
- Optimális tisztítás és fogyasztás – innovatív Miele technika
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus ajtózárral
- Jövőbe mutató hálózatra kötés LAN és WiFi révén

EAN: 4002516358268 / Anyagszám: 11580350 / Régi anyagszám: 51520009EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	20,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	20,0
Dobtérfogat (l)	180
Ajtónyílás [Ø] (mm)	415
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárral	•
Innovatív mosóvíztartály	•
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Szabadalmaztatott textilkimélő dob 2.0	•
Alkalmazás	
Alkalmos létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Teljesítményadatok	
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,80
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,20
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,20
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,07
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	156,0
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	255,4
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	4,00
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	4,10
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	58
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	144,0
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	256,5
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,40
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,70
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	61
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	55
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	53
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	49
Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%)	25
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	950
g-tényező	361
Tesztelt üzemórászám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro

PWM 520 Mop Star [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro mosószer-adagoló fiókkal, létesítménygazdálkodáshoz.



EAN: 4002516358268 / Anyagszám: 11580350 / Régi anyagszám: 51520009EU

Programozhatóság	Programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Súly megadásának lehetősége a program elindítása előtt	•
Alap-/célcsoport programok	
Alaprogramok	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3 AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	15,00
Teljes teljesítményigény (kW)	16,00
Biztosíték (A)	50
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	3 AC 230V 60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	15,00
Teljes teljesítményigény (kW)	16,00
Biztosíték (A)	50
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	3x 1/2", 3/4"-es csavarzattal
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Kemény víz (opció) [szám]	2 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1450
Külső méret, nettó szélesség (mm)	924
Külső méret, nettó mélység (mm)	935
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1585
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1130
Nettó súly (kg)	423,0
Bruttó súly (kg)	443
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	6089
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	67 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,48
Felszereltség	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•
Hatékony merítőbordák	•
Rugó a rugóban rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•

PWM 520 Mop Star [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro mosószer-adagoló fiókkal, létesítménygazdálkodáshoz.



EAN: 4002516358268 / Anyagszám: 11580350 / Régi anyagszám: 51520009EU

Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Ruhák utántöltése	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	92
Csatlakozási lehetőségek	
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Kapacitások	
Törőkendők, 22 g [darabszám]	455
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	106
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	91
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	167
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	117
Felmosófejek, irodai, 100 g [darabszám]	200
Felmosófejek, lépcsőházi, 150 g [darabszám]	133
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•