

PWM 520 Self-Service [EH DV]

Ipari mosógép, külső fűtésű

M Touch Pro fiókkal, kifejezetten önkiszolgáló környezethez.



- Dobtérfogat: 180 l, töltetmennyiség: 20.0 kg
- Optimális tisztítás és fogyasztás – innovatív Miele technika
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus ajtózárral
- Max. kezelési kényelem érintéses színes kijelzővel – M Touch Pro
- Jövőbe mutató hálózatra kötés LAN és WiFi révén

EAN: 4002516358282 / Anyagszám: 11580380 / Régi anyagszám: 51520019EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	20,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	20,0
Dobtérfogat (l)	180
Ajtónyílás [Ø] (mm)	415
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárral	•
Innovatív mosóvíztartály	•
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Szabadalmaztatott textilkimélő dob 2.0	•
Alkalmazás	
Alkalmas mosodákban történő használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,20
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	156,0
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	144,0
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	53
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	49
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	950
g-tényező	361
Tesztelt üzemórászám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható
Ügyfélspecifikus előkonfigurálás lehetséges	•
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Súly megadásának lehetősége a program elindítása előtt	•
Alap-/célcsoport programok	
Alapprogramok	•
Adagolás	
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Külső fűtés
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Teljes teljesítményigény (kW)	3,10
Biztosíték (A)	16

PWM 520 Self-Service [EH DV]

Ipari mosógép, külső fűtésű

M Touch Pro fiókkal, kifejezetten önkiszolgáló környezethez.



EAN: 4002516358282 / Anyagszám: 11580380 / Régi anyagszám: 51520019EU

Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 60HZ
Teljes teljesítményigény (kW)	3,10
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	2x 1/2" 3/4" csavarz.
Forró víz [darabszám]	1 x 3/4" 1" csavarzattal
Kemény víz (opció) [szám]	2 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1450
Külső méret, nettó szélesség (mm)	924
Külső méret, nettó mélység (mm)	926
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1585
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1130
Nettó súly (kg)	379,0
Bruttó súly (kg)	399
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	5657
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	67 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,48
Felszereltség	
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•
Hatékony merítőbordák	•
Rugó a rugóban rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Mennyiségi automatika +	•
Ruhák utántöltése	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	92
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Kapacitások	
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	2
Szintetikus párnák [darabszám]	4
Pehelypaplanok [darabszám]	2
Pehelypárnák [darabszám]	4
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE-EMC	•

PWM 520 Self-Service [EH DV]

Ipari mosógép, külső fűtésű

M Touch Pro fiókkal, kifejezetten önkiszolgáló környezethez.



EAN: 4002516358282 / Anyagszám: 11580380 / Régi anyagszám: 51520019EU

VDE

IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat

WEEE

A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés

•

•

•

•