

CM 6560 MilkPerfection

Szabadonálló kávéfőző

WiFiConn@ct funkcióval, minőségi tejtartállyal és sokféle kávékülönlegességgel.



- Krémes tejhab a sokszínű kávéspecialitásokhoz
- Tökéletes élmény és intenzív kávéaroma – AromaticSystem
- Egyidejű elkészítés egy gombnyomásra – OneTouch for Two
- Kényelmesen tisztítható és karbantartható – tisztítási programok
- A legegyszerűbb kommunikáció a készülékkel – WiFiConn@ct

EAN: 4002516358602 / Anyagszám: 11580920 / Régi anyagszám: 29656013DX

Kialakítás és design	
Szabadon álló kávéfőző szemeskávé rendszerrel	•
Szín	Obszidiánfekete PearlFinish
Élvezeti előnyök	
AromaticSystem	•
OneTouch funkció	•
OneTouch for Two funkció	•
DoubleShot	•
Programozható felhasználói profilok	8
Aromakímélő golyós őrlőmű	•
Beállítható őrlési fokozat	•
További kávéfajták őrlött formában lehetségesek	•
Programozható őrlési mennyiség	•
Programozható vízmennyiség	•
Programozható vízhőmérséklet	•
Programozható tejmennyiség	•
Programozható tejhabmennyiség	•
Programozható előforrázás	•
TeaTimer	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor
Fokozatmentesen állítható italkifolyó-magasság, min. (cm)	8,0
Fokozatmentesen állítható italkifolyó-magasság, max. (cm)	14,0
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Szakértői üzemmód	•
Fűtött csészetartó felület	•
MultiLingua	•
Szemeskávéfajták száma	1
Szemeskávé-tartályok száma	1
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége, A (g)	300
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége összesen (g)	300
Vízartály befogadóképessége (l)	1,8
Tejartály befogadóképessége (l)	0,7
Zacstartály befogadóképessége (db)	10
Cseppfogó tálca befogadóképessége (l)	0,8
Könnyen hozzáférhető ellátótartály	•
Programozható készenléti idő	•
Egyéni beállítások	•
Italspecialitások	
Választható italmennyiségek (ml)	20-300
Ristretto, szimpla	•
Ristretto, dupla	•
Espresso, szimpla	•
Espresso, dupla	•
Kávé, szimpla	•
Kávé, dupla	•
Hosszú kávé, szimpla	•
Hosszú kávé, dupla	•

CM 6560 MilkPerfection

Szabadonálló kávéfőző

WiFiConn@ct funkcióval, minőségi tejtartállyal és sokféle kávékülönlegességgel.



EAN: 4002516358602 / Anyagszám: 11580920 / Régi anyagszám: 29656013DX

Cappuccino, szimpla	•
Cappuccino, dupla	•
Latte Macchiato, szimpla	•
Latte Macchiato, dupla	•
Forró tej, szimpla	•
Forró tej, dupla	•
Tejhab, szimpla	•
Tejhab, dupla	•
Espresso Macchiato, szimpla	•
Espresso Macchiato, dupla	•
Cappuccino Italiano, szimpla	•
Cappuccino Italiano, dupla	•
Flat white, szimpla	•
Flat white, dupla	•
Café au lait, szimpla	•
Café au lait, dupla	•
Caffè Latte, szimpla	•
Caffè Latte, dupla	•
Meleg víz, szimpla	•
Forró víz, szimpla	•
Fekete tea, szimpla	•
Gyógytea, szimpla	•
Gyümölcs tea, szimpla	•
Zöld tea, szimpla	•
Fehér tea, szimpla	•
Japán tea, szimpla	•
Kávéskanna	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Bekapcsolható energiatakarékos Eco-üzemmód	•
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	0,1
Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	0,5
Ápolási kényelem	
Manuális vízkőmentesítés	•
Automatikus tejezeték-öblítés a víztartályból	•
Kényelmes tisztítóprogramok	•
Automatikus öblítő funkció	•
ComfortClean	•
Kivehető tejezeték	•
Kivehető főzőmű	•
Beállítható vízkeménység	•
Műszaki adatok	
Készülék szélessége (mm)	251
Készülék magassága (mm)	359
Készülék mélysége (mm)	427
Teljes teljesítményigény (kW)	1,45
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Szivattyúnyomás (bar)	15
Elektromos kábel hossza (m)	1,4

CM 6560 MilkPerfection

Szabadonálló kávéfőző

WiFiConn@ct funkcióval, minőségi tejtartállyal és sokféle kávékülönlegességgel.



EAN: 4002516358602 / Anyagszám: 11580920 / Régi anyagszám: 29656013DX

Mellékelt tartozékok

Nemesacél tejlándzsa

•

Üveg tejtartály

•

Rövid használati útmutató a készülék hátoldalán

•

Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,