

CM 6360 MilkPerfection

Szabadon álló kávéfőző

WiFiConn@ct funkcióval, minőségi tejtartállyal és sokféle kávékülönlegességgel.



- Krémes tejhab a sokszínű kávéspecialitásokhoz
- Tökéletes élmény és intenzív kávéaroma – AromaticSystem
- Egyidejű elkészítés egy gombnyomásra – OneTouch for Two
- Kényelmesen tisztítható és karbantartható – tisztítási programok
- A legegyszerűbb kommunikáció a készülékkel – WiFiConn@ct

EAN: 4002516358749 / Anyagszám: 11580970 / Régi anyagszám: 29636011A

| Kialakítás és design | |
|---|--|
| Szabadon álló kávéfőző szemeskávé rendszerrel | • |
| Szín | Obszidián fekete CleanSteelMetallic |
| Élvezeti előnyök | |
| AromaticSystem | • |
| OneTouch funkció | • |
| OneTouch for Two funkció | • |
| DoubleShot | • |
| Programozható felhasználói profilok | 8 |
| Aromakímélő golyós őrlőmű | • |
| Beállítható őrlési fokozat | • |
| További kávéfajták őrlött formában lehetségesek | • |
| Programozható őrlési mennyiség | • |
| Programozható vízmennyiség | • |
| Programozható vízhőmérséklet | • |
| Programozható tejmennyiség | • |
| Programozható tejhabmennyiség | • |
| Programozható előforrázás | • |
| TeaTimer | • |
| Kezelési kényelem | |
| Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével | • |
| Kijelző | DirectSensor |
| PerformanceMode | • |
| BrilliantLight | • |
| Szakértői üzemmód | • |
| Fűtött csészetartó felület | • |
| MultiLingua | • |
| Szemeskávéfajták száma | 1 |
| Szemeskávé-tartályok száma | 1 |
| Szemeskávé-tartályok befogadóképessége, A (g) | 300 |
| Szemeskávé-tartályok befogadóképessége összesen (g) | 300 |
| Víztartály befogadóképessége (l) | 1,8 |
| Tejtartály befogadóképessége (l) | 0,7 |
| Zaccartály befogadóképessége (db) | 10 |
| Cseppfogó tálca befogadóképessége (l) | 0,8 |
| Könnyen hozzáférhető ellátótartály | • |
| Programozható készenléti idő | • |
| Egyéni beállítások | • |
| Italspecialitások | |
| Választható italmennyiségek (ml) | 20-300 |
| Ristretto, szimpla | • |
| Ristretto, dupla | • |
| Espresso, szimpla | • |
| Espresso, dupla | • |
| Kávé, szimpla | • |
| Kávé, dupla | • |
| Hosszú kávé, szimpla | • |
| Hosszú kávé, dupla | • |
| Cappuccino, szimpla | • |

CM 6360 MilkPerfection

Szabadon álló kávéfőző

WiFiConn@ct funkcióval, minőségi tejtartállyal és sokféle kávékülönlegességgel.



EAN: 4002516358749 / Anyagszám: 11580970 / Régi anyagszám: 29636011A

| | |
|--|---------|
| Cappuccino, dupla | • |
| Latte Macchiato, szimpla | • |
| Latte Macchiato, dupla | • |
| Forró tej, szimpla | • |
| Forró tej, dupla | • |
| Tejhab, szimpla | • |
| Tejhab, dupla | • |
| Espresso Macchiato, szimpla | • |
| Espresso Macchiato, dupla | • |
| Cappuccino Italiano, szimpla | • |
| Cappuccino Italiano, dupla | • |
| Flat white, szimpla | • |
| Flat white, dupla | • |
| Café au lait, szimpla | • |
| Café au lait, dupla | • |
| Caffè Latte, szimpla | • |
| Caffè Latte, dupla | • |
| Meleg víz, szimpla | • |
| Forró víz, szimpla | • |
| Fekete tea, szimpla | • |
| Gyógytea, szimpla | • |
| Gyümölcs tea, szimpla | • |
| Zöld tea, szimpla | • |
| Fehér tea, szimpla | • |
| Japán tea, szimpla | • |
| Kávéskanna | • |
| Hatékony és fenntarthatóság | |
| Bekapcsolható energiatakarékos Eco-üzemmód | • |
| Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W) | 0,1 |
| Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W) | 0,5 |
| Ápolási kényelem | |
| Manuális vízkőmentesítés | • |
| Automatikus tejvezeték-öblítés a víztartályból | • |
| Kényelmes tisztítóprogramok | • |
| Automatikus öblítő funkció | • |
| ComfortClean | • |
| Kivehető tejvezeték | • |
| Kivehető főzőmű | • |
| Beállítható vízkeménység | • |
| Műszaki adatok | |
| Állítható magasságú italkifolyó (cm) | 14,0 |
| Állítható magasságú italkifolyó (cm) | 8,0 |
| Készülék szélessége (mm) | 251 |
| Készülék magassága (mm) | 359 |
| Készülék mélysége (mm) | 427 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 1,45 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Fázisok száma | 1 |
| Szivattyúnyomás (bar) | 15 |

CM 6360 MilkPerfection

Szabadon álló kávéfőző

WiFiConn@ct funkcióval, minőségi tejtartállyal és sokféle kávékülönlegességgel.



EAN: 4002516358749 / Anyagszám: 11580970 / Régi anyagszám: 29636011A

Elektromos kábel hossza (m)

1,4

Mellékelt tartozékok

Nemesacél tejlándzsa

•

Üveg tejtartály

•

Vízkömentesítő tabletták

•

Tisztítótabletták

•

Rövid használati útmutató a készülék hátoldalán

•

Rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugués,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,