

H 7262 B

Sütő

szöveges kijelzővel, húsmaghőmérő tűvel és PerfectClean funkcióval



- Szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor S
- Rendkívül könnyű tisztítás – PerfectClean felszereltség
- Egyszerűen a tökéletes eredményért – Automatikus programok
- Nagy tér és rugalmasság – 76 l-es sütőtér 5 szinttel
- Könnyű kezelés minden szinten – FlexiClip teljesen kihúzható sín

A+

EAN: 4002516361008 / Anyagszám: 11581250 / Régi anyagszám: 22726234D


Kialakítás	
Készülék színe	Grafitszürke
Kialakítás és design	
Beépíthető sütő	•
VitroLine	•
Élvezeti előnyök	
Gyors felfűtés	•
Húsmaghőmérő tű	kábellel
Üzem módok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Sütőautomatika	•
Eco-hőlégkeverés	•
Grill üzemmódok	•
Grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Alsó-felső sütés	•
Alsó hő	•
Légkeveréses grill	•
Kezelési kényelem	
Kijelző	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Pontos idő kijelzése	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Ápolási kényelem	
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
CleanGlass-ajtó	•
Biztonság	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	76
Behelyezési szintek száma	5
Behelyezési szintek száma, 1. sütőtér	5
Behelyezési szintek száma, 2. sütőtér	5




H 7262 B

Sütő


szöveges kijelzővel, húsmaghőmérő tüllel és PerfectClean funkcióval




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7262 B

Sütő

szöveges kijelzővel, húsmaghőmérő tüllel és PerfectClean funkcióval



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings