

PFD 101

Szabadon álló mosogatógép

háztartások, teakonyhák és mosókonyhák edényhegyeihez.



- Öblítési teljesítmény: 13 szabványteríték mindössze 28 min* alatt
- 13%-kal kevesebb energiafogyasztás**
- Intuitív kezelés az átlátható takaróléc-kialakítás révén
- Bármilyen könnyedén megszáradható – AutoOpen-száritástámogatás
- A mosogatnivaló rugalmas elhelyezése az ideális tisztításért

* A beépítés helyi adottságaitól függően (bevezetett víz hőmérséklete / áramcsatlakozás) a megadott értékek változhatnak.

** A ECO-programra vonatkozóan, a korábbi modellhez képest.



EAN: 4002516366652 / Anyagszám: 11605090 / Régi anyagszám: 61010100EP2

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadon álló, előtöltős mosogatógép
Sorozat	ProfilLine
Mosogatórendszer	Friss víz, előtöltős
Mosogatási szintek száma	2
Előlap	Briliánsfehér
Fedél	Műanyag
Oldalfalak	Briliánsfehér
Panel színe	Cleansteel
Alkalmazás	
Alkalmos panzióban történő használatra	•
Alkalmos az egyetemeken és iskolákban történő használatra	•
Alkalmos az irodai és ügynökségi használatra	•
Alkalmos magánháztartásokban történő használatra	•
Alkalmos kisipari használatra	•
Alkalmos sportegyesületek általi használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	75
Legrövidebb programidő percben	17
Maximális utánöblítési hőmérséklet (°C)	75
Tisztítási teljesítmény, szabvány terítékszám/tétel	13
Élettartam mosogatási ciklusokban	12500
Miele MOVE	
Hálózatba köthető a Miele MOVE platformmal	•
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Elektronikus vezérlés
Programválasztás	Programválasztó gombok
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programok [darabszám]	8
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Standard elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	7,10
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30
Biztosíték (A)	16
A hálózati csatlakozókábel hossza, m	1,70
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	1,90
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10
Biztosíték (A)	10-16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg- vagy melegvíz [szám]	1

PFD 101

Szabadon álló mosogatógép

háztartások, teakonyhák és mosókonyhák edényhegyeihez.



EAN: 4002516366652 / Anyagszám: 11605090 / Régi anyagszám: 61010100EP2

Szükséges áramlási nyomás (bar)	1,00-10,00
Üritőszivattyú [DN]	22
Üritőszivattyú maximális szállítási magassága (cm)	100
Integrált vízlágyító	•
Maximális vízkeménység (mmol/l)	6,50
Vízvédelmi rendszer	Waterproof-rendszer
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	150
Vízvezető tömlő hossza (cm)	150
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	845
Külső méret fedéllel, magasság (mm)	845
Külső méret, szélesség (mm)	598
Külső méret, mélység (mm)	570
Külső méret, bruttó magasság (mm)	960
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	670
Külső méret, bruttó mélység (mm)	700
Hasznos mosogatótér, magasság, (mm)	540
Hasznos mosogatótér, szélesség, (mm)	510
Hasznos mosogatótér, felső kosár mélysége (mm)	450
Hasznos mosogatótér, alsó kosár mélysége (mm)	450
Rakodási magasság a padlószint felett (mm)	210
Szükséges fülkeszélesség (mm)	600
Nettó súly [kg]	60
Bruttó súly (kg)	67
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	1000
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Hangteljesítményszint (LwA)	0,0
Programok	
Univerzális	•
Rövid	•
Higiénia	•
Hideg/Előöblítés	•
Poharak	•
Műanyagok	•
Energiatakarékos/Eco	•
Intenzív	•
Kosárkialakítás	
ExtraComfort kosárfelszereltség P	•
FlexLine rugalmas kosárkialakítás	•
FlexCare pohártartó [darabszám]	2
FlexCare csészetartó [darabszám]	1
Evőeszközkosár	•
Állítható magasságú felső kosár	•
Felszereltség	
Professzionális elektromos csatlakozás	•
Szárítás	Kiegészítő szárítás, Aktív kondenzációs szárítás, AutoOpen szárítástámogatás

PFD 101

Szabadon álló mosogatógép

háztartások, teakonyhák és mosókonyhák edényhegyeihez.



EAN: 4002516366652 / Anyagszám: 11605090 / Régi anyagszám: 61010100EP2

1 kombi adagolókészülék/ajtó a por alakú tisztítószer és az öblítőszer számára

Mosogatótér minőségi nemesacélból

AutoClose

EcoFeedback

Brilliant GlassCare

Gyerekzár

Módosítható utánöblítési hőmérséklet

Optikai interfész

SmartStart

FlexiTimer EcoStart funkcióval

Wi-Fi modul

Hatékony és fenntarthatóság

Az ECO program töltetmennyisége egységnyi terítékben

Energiahatékonysági osztály (A-G)

Az ECO program energiafogyasztása (kWh)
100 mosogatásonként

Az ECO program vízfogyasztása (l) mosogatásonként

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A-D)

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás dB(A)_{re1pW}-ben kifejezve

Az ECO program programideje percben

Csatlakozási lehetőségek

Külső adagolómodul folyékony tisztítószerhez

Szabványok, tanúsítványok és jelölések

CE

A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés

VDE

EMC zavarcsúrés

DIN EN 17735

EN 1717

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

13

E

93

12,0

C

46

250

•

•

•

•

•

•

•