


PFD 101 i

Beépített mosogatógép

munkahelyi konyhák, teakonyhák és mosókonyhák edényhegyeihez.



EAN: 4002516366669 / Anyagszám: 11605110 / Régi anyagszám: 61010101EP2

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Beépített mosogatógép
Sorozat	ProfiLine
Mosogatórendszer	Friss víz, előtöltős
Mosogatási szintek száma	2
Előlap	front nélkül
Oldalfalak	Horgonyzott
Panel színe	Cleansteel
Előlap minimális súlya (kg)	4,0
Előlap maximális súlya (kg)	11,0
Alkalmazás	
Alkalmas panzióban történő használatra	•
Alkalmas az egyetemeken és iskolákban történő használatra	•
Alkalmas az irodai és ügynökségi használatra	•
Alkalmas magánháztartásokban történő használatra	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	75
Legrövidebb programidő percben	17
Maximális utánöblítési hőmérséklet (°C)	75
Tisztítási teljesítmény, szabvány terítékszám/tétel	13
Élettartam mosogatási ciklusokban	12500
Miele MOVE	
Hálózatba köthető a Miele MOVE platformmal	•
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Elektronikus vezérlés
Programválasztás	Programválasztó gombok
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programok [darabszám]	8
Programfutas-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Standard elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	7,10
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30
Biztosíték (A)	16
A hálózati csatlakozókábel hossza, m	1,70
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	1,90
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10
Biztosíték (A)	10-16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg- vagy melegvíz [szám]	1

- Öblítési teljesítmény: 13 szabványteríték mindössze ??* alatt
- 13%-kal kevesebb energiafogyasztás**
- Bármilyen könnyedén megszáritható – AutoOpen-száritástámogatás
- Intuitív kezelés az átlátható takaróléc-kialakítás révén
- A mosogatnivaló rugalmas elhelyezése az ideális tisztításért

* A beépítés helyi adottságaitól függően (bevezetett víz hőmérséklete / áramcsatlakozás) a megadott értékek változhatnak.


** A ECO-programra vonatkozóan, a korábbi modellhez képest.



PFD 101 i

Beépített mosogatógép

munkahelyi konyhák, teakonyhák és mosókonyhák edényhegyeihez.



EAN: 4002516366669 / Anyagszám: 11605110 / Régi anyagszám: 61010101EP2

Szükséges áramlási nyomás (bar)	1,00-10,00
Üritőszivattyú [DN]	22
Üritőszivattyú maximális szállítási magassága (cm)	100
Integrált vízlágyító	•
Maximális vízkeménység (mmol/l)	6,50
Vízvédelmi rendszer	Waterproof-rendszer
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	150
Vízvezető tömlő hossza (cm)	150
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	805
Külső méret, szélesség (mm)	598
Külső méret, mélység (mm)	570
Külső méret, bruttó magasság (mm)	960
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	670
Külső méret, bruttó mélység (mm)	700
Hasznos mosogatótér, magasság, (mm)	540
Hasznos mosogatótér, szélesség, (mm)	510
Hasznos mosogatótér, felső kosár mélysége (mm)	450
Hasznos mosogatótér, alsó kosár mélysége (mm)	450
Rakodási magasság a padlószint felett (mm)	210
Szükséges fülkeszélesség (mm)	600
Nettó súly [kg]	42
Bruttó súly (kg)	49
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	1000
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Hangteljesítményszint (LwA)	0,0
Programok	
Univerzális	•
Rövid	•
Higiénia	•
Hideg/Előöblítés	•
Poharak	•
Műanyagok	•
Energiatekarékos/Eco	•
Intenzív	•
Kosárkialakítás	
ExtraComfort kosárfelszereltség P	•
FlexLine rugalmas kosárkialakítás	•
FlexCare pohártartó [darabszám]	2
FlexCare csészetartó [darabszám]	1
Evőeszközkosár	•
Állítható magasságú felső kosár	•
Felszereltség	
Professzionális elektromos csatlakozás	•
Szárítás	Kiegészítő szárítás, Aktív kondenzációs szárítás, AutoOpen szárítástámogatás
1 kombi adagolókészülék/ajtó a por alakú tisztítószer és az öblítőszer számára	•

PFD 101 i

Beépített mosogatógép

munkahelyi konyhák, teakonyhák és mosókonyhák edényhegyeihez.



EAN: 4002516366669 / Anyagszám: 11605110 / Régi anyagszám: 61010101EP2

Mosogatótér minőségi nemesacélból	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Gyerekszár	•
Módosítható utánöblítési hőmérséklet	•
Optikai interfész	•
SmartStart	•
FlexiTimer EcoStart funkcióval	•
Wi-Fi modul	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Az ECO program töltetmennyisége egységnyi terítékben	13
Energiahatékonysági osztály (A–G)	E
Az ECO program energiafogyasztása (kWh) 100 mosogatásonként	93
Az ECO program vízfogyasztása (l) mosogatásonként	12,0
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A–D)	C
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás dB(A) _{re1pW} -ben kifejezve	46
Az ECO program programideje percben	250
Csatlakozási lehetőségek	
Külső adagolómodul folyékony tisztítószerhez	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•
VDE	•
EMC zavarcsökkentés	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•