


## PFD 101 U

### Aláépíthető mosogatógép

háztartások, teakonyhák és mosókonyhák edényhegyeihez.



EAN: 4002516366676 / Anyagszám: 11605130 / Régi anyagszám: 61010102EP2

- Öblítési teljesítmény: 13 szabványteríték mindössze 28 min\* alatt
- 13%-kal kevesebb energiafogyasztás\*\*
- Bármilyen könnyedén megszáradható – AutoOpen-száritástámogatás
- Intuitív kezelés az átlátható takaróléc-kialakítás révén
- A mosogatnivaló rugalmas elhelyezése az ideális tisztításért

\* A beépítés helyi adottságaitól függően (bevezetett víz hőmérséklete / áramcsatlakozás) a megadott értékek változhatnak.

\*\* A ECO-programra vonatkozóan, a korábbi modellhez képest.




Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Aláépíthető mosogatógép
Sorozat	ProfilLine
Mosogatórendszer	Friss víz, előtöltős
Mosogatási szintek száma	2
Előlap	Briliánsfehér
Oldalfalak	Horgonyzott
Panel színe	Cleansteel
Alkalmazás	
Alkalmas panzióban történő használatra	•
Alkalmas az egyetemeken és iskolákban történő használatra	•
Alkalmas az irodai és ügynökségi használatra	•
Alkalmas magánháztartásokban történő használatra	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	75
Legrövidebb programidő percben	17
Maximális utánöblítési hőmérséklet (°C)	75
Tisztítási teljesítmény, szabvány terítékszám/tétel	13
Élettartam mosogatási ciklusokban	12500
Miele MOVE	
Hálózatba köthető a Miele MOVE platformmal	•
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Elektronikus vezérlés
Programválasztás	Programválasztó gombok
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programok [darabszám]	8
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Standard elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	7,10
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30
Biztosíték (A)	16
A hálózati csatlakozókábel hossza, m	1,70
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	1,90
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10
Biztosíték (A)	10-16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg- vagy melegvíz [szám]	1
Szükséges áramlási nyomás (bar)	1,00-10,00
Üritőszivattyú [DN]	22

## PFD 101 U

Aláépíthető mosogatógép

háztartások, teakonyhák és mosókonyhák edényhegyeihez.




EAN: 4002516366676 / Anyagszám: 11605130 / Régi anyagszám: 61010102EP2

Üritőszivattyú maximális szállítási magassága (cm)	100
Integrált vízlágyító	•
Maximális vízkeménység (mmol/l)	6,50
Vízvédelmi rendszer	Waterproof-rendszer
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	150
Vízvezető tömlő hossza (cm)	150
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, magasság (mm)	805
Külső méret, szélesség (mm)	598
Külső méret, mélység (mm)	570
Külső méret, bruttó magasság (mm)	960
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	670
Külső méret, bruttó mélység (mm)	700
Hasznos mosogatótér, magasság, (mm)	540
Hasznos mosogatótér, szélesség, (mm)	510
Hasznos mosogatótér, felső kosár mélysége (mm)	450
Hasznos mosogatótér, alsó kosár mélysége (mm)	450
Rakodási magasság a padlószint felett (mm)	210
Szükséges fülkeszélesség (mm)	600
Nettó súly [kg]	44
Bruttó súly (kg)	51
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	1000
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Hangteljesítményszint (LwA)	0,0
<b>Programok</b>	
Univerzális	•
Rövid	•
Higiénia	•
Hideg/Előöblítés	•
Poharak	•
Műanyagok	•
Energiatakarékos/Eco	•
Intenzív	•
<b>Kosárkialakítás</b>	
ExtraComfort kosárfelszereltség P	•
FlexLine rugalmas kosárkialakítás	•
FlexCare pohártartó [darabszám]	2
FlexCare csészetartó [darabszám]	1
Évőeszközkosár	•
Állítható magasságú felső kosár	•
<b>Felszereltség</b>	
Professzionális elektromos csatlakozás	•
Szárítás	Kiegészítő szárítás, Aktív kondenzációs szárítás, AutoOpen szárítástámogatás
1 kombi adagolókészülék/ajtó a por alakú tisztítószer és az öblítőszer számára	•
Mosogatótér minőségi nemesacélból	•
AutoClose	•

## PFD 101 U

Aláépíthető mosogatógép

háztartások, teakonyhák és mosókonyhák edényhegyeihez.



EAN: 4002516366676 / Anyagszám: 11605130 / Régi anyagszám: 61010102EP2

EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Gyerekzár	•
Módosítható utánöblítési hőmérséklet	•
Optikai interfész	•
SmartStart	•
FlexiTimer EcoStart funkcióval	•
Wi-Fi modul	•
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>	
Az ECO program töltetmennyisége egységnyi terítékben	13
Energiahatékonysági osztály (A–G)	E
Az ECO program energiafogyasztása (kWh) 100 mosogatásonként	93
Az ECO program vízfogyasztása (l) mosogatásonként	12,0
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A–D)	C
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás dB(A) <sub>re1pW</sub> -ben kifejezve	46
Az ECO program programideje percben	250
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Külső adagolómodul folyékony tisztítószerhez	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•
VDE	•
EMC zavarcsökkentés	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•