


PFD 103 SCi XXL

Beépíthető XXL mosogatógép 3D-MultiFlex-fiókkal háztartások, teakonyhák és mosókonyhák edényhegyeihez.



- Öblítési teljesítmény: 16 szabványteríték mindössze 17 min* alatt
- 13%-kal kevesebb energiafogyasztás**
- Tökéletes megvilágítás a könnyű betöltéshez – BrilliantLight
- Bármilyen könnyedén megszáradítható – AutoOpen-száritástámogatás
- Innovatív kivitel és kiváló kényelem – 3D-MultiFlex-fiók

* A beépítés helyi adottságaitól függően (bevezetett víz hőmérséklete / áramcsatlakozás) a megadott értékek változhatnak.

** A ECO-programra vonatkozóan, a korábbi modellhez képest.




EAN: 4002516366690 / Cikkszám: 11605150 / Régi cikkszám: 61010304EP2

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Beépített mosogatógép
XXL mosogatógép	•
Sorozat	ProfiLine
Mosogatórendszer	Friss víz, előltöltős
Mosogatási szintek száma	2
Előlap	front nélkül
Oldalfalak	Horgonyzott
Panel színe	Cleansteel
Előlap minimális súlya (kg)	4,0
Előlap maximális súlya (kg)	11,0
Alkalmazás	
Alkalmos panzióban történő használatra	•
Alkalmos az egyetemeken és iskolákban történő használatra	•
Alkalmos az irodai és ügynökségi használatra	•
Alkalmos magánháztartásokban történő használatra	•
Alkalmos kisipari használatra	•
Alkalmos sportegyesületek általi használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	75
Legrövidebb programidő percben	17
Maximális utánöblítési hőmérséklet (°C)	75
Tisztítási teljesítmény, szabvány terítékszám/tétel	14
Élettartam mosogatási ciklusokban	12500
Miele MOVE	
Hálózatba köthető a Miele MOVE platformmal	•
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Elektronikus vezérlés
Programválasztás	Programválasztó gombok
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Mosogatóprogramok [szám]	8
Programfutas-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Standard elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	7,10
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30
Biztosíték (A)	16
A hálózati csatlakozókábel hossza, m	1,70
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	1,90
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10
Biztosíték (A)	10-16

PFD 103 SCi XXL

Beépíthető XXL mosogatógép 3D-MultiFlex-fiókkal háztartások, teakonyhák és mosókonyhák edényhegyeihez.




EAN: 4002516366690 / Cikkszám: 11605150 / Régi cikkszám61010304EP2

Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg- vagy melegvíz [szám]	1
Szükséges áramlási nyomás (bar)	1,00-10,00
Üritőszivattyú [DN]	22
Üritőszivattyú maximális szállítási magassága (cm)	100
Integrált vízlágyító	•
Maximális vízkeménység (mmol/l)	6,50
Vízvédelmi rendszer	Waterproof-rendszer
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	150
Vízvezető tömlő hossza (cm)	150
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	845
Külső méret, szélesség (mm)	598
Külső méret, mélység (mm)	570
Külső méret, bruttó magasság (mm)	960
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	670
Külső méret, bruttó mélység (mm)	700
Hasznos mosogatótér, magasság, (mm)	580
Hasznos mosogatótér, szélesség, (mm)	510
Hasznos mosogatótér, felső kosár mélysége (mm)	450
Hasznos mosogatótér, alsó kosár mélysége (mm)	450
Rakodási magasság a padlószint felett (mm)	210
Szükséges fülkeszélesség (mm)	600
Nettó súly [kg]	52
Bruttó súly (kg)	59
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	1000
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Hangteljesítményszint (LwA)	45,0
Programok	
Univerzális	•
Rövid	•
Higiénia	•
Hideg/Előöblítés	•
Poharak	•
Műanyagok	•
Energiatakarékos/Eco	•
Intenzív	•
Kosárkialakítás	
MaxiComfort kosárfelszereltség P	•
FlexLine rugalmas kosárkialakítás	•
FlexCare pohártartó [darabszám]	4
FlexCare csészetartó [darabszám]	2
Állítható magasságú felső kosár	•
Kombinálható az APFD 210 üvegkosárral	•
Szabadalmaztatott 3D-MultiFlex-fiók	•
Felszereltség	
Professzionális elektromos csatlakozás	•

PFD 103 SCi XXL

Beépíthető XXL mosogatógép 3D-MultiFlex-fiókkal háztartások, teakonyhák és mosókonyhák edényhegyeihez.



EAN: 4002516366690 / Cikkszám: 11605150 / Régi cikkszám61010304EP2

Szárítás	AutoOpen szárítástámogatás, Kiegészítő szárítás, Aktív kondenzációs szárítás
1 kombi adagolókészülék/ajtó a por alakú tisztítószer és az öblítőszer számára	•
Mosogatótér minőségi nemesacélból	•
BrilliantLight	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Gyerekzár	•
Módosítható utánöblítési hőmérséklet	•
Optikai interfész	•
SmartStart	•
FlexiTimer EcoStart funkcióval	•
Wi-Fi	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Az ECO program töltetmennyisége egységnyi terítékben	14
Energiahatékonysági osztály (A–G)	E
Az ECO program energiafogyasztása (kWh) 100 mosogatásonként	95
Az ECO program vízfogyasztása (l) mosogatásonként	12,0
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A–D)	C
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás dB(A)re1pW-ben kifejezve	45
Az ECO program programideje percben	250
Csatlakozási lehetőségek	
Külső adagolómodul folyékony tisztítószerhez	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•
VDE	•
EMC zavarcsökkentés	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•