


PRI 421 [EL SOM LAM IB RF]

Vályús mángorló, elektromos

lamellás bevonattal, övbeadással, textília-visszavez. tengerészeti használathoz.



- Teljesítmény 67.0 kg/h*, hengerátmérő 365 mm, munkaszélesség 2040 mm
- Textíliák gyors lehűtése – EasyFold-kiadáasztal
- A legmodernebb vezérlés – A legmodernebb vezérlés
- A legfontosabb beállítások gyors kiválasztása – Kedvenc program
- Maximális mángorlási teljesítmény – flexibilis csapágyazású vályú

* 50% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.

EAN: 4002516367635 / Anyagszám: 11606190 / Régi anyagszám: 53421106SOM

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. berakodás, hátulsó old. kirakodás
A fal síkjában elhelyezhető	•
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszürke
Hengerátmérő (mm)	365
Munkaszélesség (mm)	2040
Vályú anyaga	alumínium
Mángorló-hengerbevonat	rugós lamella bevonat
Mángorlószövet	ARAMID tűflickendő
Alkalmazás	
Alkalmas nyílt tengeri használatra	•
Alkalmas tengeri használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 25%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	113,0
Max. mángorlási teljesítmény 50%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	67,0
Tesztelt üzemórászám	20000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Érintőkijelző
Érintőképernyő (opció)	Touch-Display PRI
Programbeállítás	Beállítással meghatározott programparaméter
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	1,5
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	5,4
Beállítható hőmérséklet	Fokozatmentes
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3 AC 450V 50-60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	24,00
Teljes teljesítményigény (kW)	24,60
Biztosíték (A)	50
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	3 AC 440V 50-60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	22,90
Teljes teljesítményigény (kW)	23,50
Biztosíték (A)	50
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1110
Külső méret, szélesség (mm)	2759
Külső méret, mélység (mm)	1441
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1388
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	2866
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1096
Nettó súly (kg)	458
Bruttó súly (kg)	537
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	4493
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	56 dB(A) re 20 µPa

PRI 421 [EL SOM LAM IB RF]

Vályús mángorló, elektromos

lamellás bevonattal, övbeadással, textíliá-visszavez. tengerészeti használathoz.



EAN: 4002516367635 / Anyagszám: 11606190 / Régi anyagszám: 53421106SOM

Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	13,70
Felszereltség	
Szabadalmaztatott EasyFold kiadóasztal	•
Kiadóasztal-hosszabbítás (opció)	•
HPC-vályú	•
Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs	•
FlexControl lábkapcsolósor	•
Beadóasztal beadószalaggal	•
Textílialehúzó	•
Textiltartó	•
Textíliá-visszavezetés	•
Fedőburkolat (opció)	•
Kedvenc program	•
Hibás bevitel felismerése	•
Légrugózás	•
Szünet funkció	•
Magas préselőnyomás	•
Vályútisztítás és -viaszolás kijelzése	•
Vészleállító	•
APRI 319 ápolókészlet a vályúhoz, a szállítási csomag tartalmazza	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
IPX0 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•