


PRI 418 [EL LAM RF]

Vályús mángorló, elektromos lamellás bevonattal és textília-visszavezetéssel.



- Teljesítmény: 104.0 kg/h*, hengerátmérő: 365 mm, munkaszélesség: 1750 mm
- Kiváló lezáró eredmények a HPC-vályúval
- A legmodernebb vezérlés – A legmodernebb vezérlés
- A legfontosabb beállítások gyors kiválasztása – Kedvenc program
- Maximális mángorlási teljesítmény – flexibilis csapágyazású vályú

* 25% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN 11 902 szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.

EAN: 4002516367741 / Anyagszám: 11606860 / Régi anyagszám: 53418104EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. berakodás, hátulsó old. kirakodás
A fal síkjában elhelyezhető	•
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszürke
Hengerátmérő (mm)	365
Munkaszélesség (mm)	1750
Vályú anyaga	alumínium
Mángorló-hengerbevonat	rugós lamella bevonat
Mángorlószövet	ARAMID tűfilickendő
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas nyílt tengeri használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 25%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	104,0
Tesztelt üzemóraszám	20000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Érintőkijelző
Érintőképernyő (opció)	Touch-Display PRI
Programbeállítás	Beállítással meghatározott programparaméter
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	1,5
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	5,4
Beállítható hőmérséklet	Fokozatmentes
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50-60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	21,40
Teljes teljesítményigény (kW)	22,00
Biztosíték (A)	50
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1110
Külső méret, szélesség (mm)	2469
Külső méret, mélység (mm)	1441
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1388
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	2576
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1096
Nettó súly (kg)	404
Bruttó súly (kg)	481
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	3963
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	56 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	12,60
Felszereltség	
Szabadalmaztatott EasyFold kiadóasztal	•

PRI 418 [EL LAM RF]

Vályús mángorló, elektromos lamellás bevonattal és textília-visszavezetéssel.



EAN: 4002516367741 / Anyagszám: 11606860 / Régi anyagszám: 53418104EU

Kiadóasztal-hosszabbítás (opció)	•
HPC-vályú	•
Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs	•
FlexControl lábkapcsolósor	•
Beadóasztal	•
Textílialehúzó	•
Textiltartó	•
Textília-visszavezetés	•
Kedvenc program	•
Hibás bevitel felismerése	•
Légrugózás	•
Szünet funkció	•
Magas préselőnyomás	•
Vályútisztítás és -viaszolás kijelzése	•
Vészleállító	•
APRI 319 ápolókészlet a vályúhoz, a szállítási csomag tartalmazza	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
IPX0 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•