

PRI 418 [EL SOM LAM IB RF]

Vályús mángorló, elektromos

lamellás bevonattal, övbeadással, textilía-visszavez. tengerészeti használathoz.



- Teljesítmény: 104.0 kg/h*, hengerátmérő: 365 mm, munkaszélesség: 1750 mm
- Textilíák gyors lehűtése – EasyFold-kiadóasztal
- A legmodernebb vezérlés – A legmodernebb vezérlés
- A legfontosabb beállítások gyors kiválasztása – Kedvenc program
- Maximális mángorlási teljesítmény – flexibilis csapágyazású vályú

* 25% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN 11 902 szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.

EAN: 4002516367772 / Anyagszám: 11606890 / Régi anyagszám: 53418107SOM

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. berakodás, hátsó old. kirakodás
A fal síkjában elhelyezhető	•
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszürke
Hengerátmérő (mm)	365
Munkaszélesség (mm)	1750
Vályú anyaga	alumínium
Mángorló-hengerbevonat	rugós lamella bevonat
Mángorlószövet	ARAMID tűflickendő
Alkalmazás	
Alkalmas nyílt tengeri használatra	•
Alkalmas tengeri használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 25%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	104,0
Max. mángorlási teljesítmény 50%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	63,0
Tesztelt üzemórászám	20000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Érintőkijelző
Érintőképernyő (opció)	Touch-Display PRI
Programbeállítás	Beállítással meghatározott programparaméter
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	1,5
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	5,4
Beállítható hőmérséklet	Fokozatmentes
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3 AC 450V 50-60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	22,40
Teljes teljesítményigény (kW)	23,00
Biztosíték (A)	50
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	3 AC 440V 50-60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	21,40
Teljes teljesítményigény (kW)	22,00
Biztosíték (A)	50
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1110
Külső méret, szélesség (mm)	2469
Külső méret, mélység (mm)	1441
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1388
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	2576
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1096
Nettó súly (kg)	444
Bruttó súly (kg)	521
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	4356
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	56 dB(A) re 20 µPa

PRI 418 [EL SOM LAM IB RF]

Vályús mángorló, elektromos

lamellás bevonattal, övbeadással, textília-visszavez. tengerészeti használathoz.



EAN: 4002516367772 / Anyagszám: 11606890 / Régi anyagszám: 53418107SOM

Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	12,60
Felszereltség	
Szabadalmaztatott EasyFold kiadóasztal	•
Kiadóasztal-hosszabbítás (opció)	•
HPC-vályú	•
Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs	•
FlexControl lábkapcsolósor	•
Beadóasztal beadószalaggal	•
Textílialehúzó	•
Textiltartó	•
Textília-visszavezetés	•
Fedőburkolat (opció)	•
Kedvenc program	•
Hibás bevitel felismerése	•
Légrugózás	•
Szünet funkció	•
Magas préselőnyomás	•
Vályútisztítás és -viaszolás kijelzése	•
Vészleállító	•
APRI 319 ápolókészlet a vályúhoz, a szállítási csomag tartalmazza	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamentés (opció)	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
IPX0 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•