

PRI 421 [G STW]

Vályús mángorló, gáz

a legmodernebb vezérléssel és acélgyapot bevonattal.



- Teljesítmény: 76.0 kg/h*, hengerátmérő: 365 mm, munkaszélesség: 1750 mm
- Kiváló lezáró eredmények a HPC-vályúval
- A legmodernebb vezérlés – A legmodernebb vezérlés
- A legfontosabb beállítások gyors kiválasztása – Kedvenc program
- Maximális mángorlási teljesítmény – flexibilis csapágyazású vályú

* 25% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN 11 902 szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.


EAN: 4002516367802 / Anyagszám: 11606960 / Régi anyagszám: 53418111EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. berakodás, hátsó old. kirakodás
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszürke
Hengerátmérő (mm)	365
Munkaszélesség (mm)	1750
Vályú anyaga	alumínium
Mángorló-hengerbevonat	rugalmas acélgyapot
Mángorlószövet	ARAMID tűfilckendő
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas nyílt tengeri használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 25%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	76,0
Tesztelt üzemórászám	20000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Érintőkijelző
Érintőképernyő (opció)	Touch-Display PRI
Programbeállítás	Beállítással meghatározott programparaméter
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	1,5
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	5,4
Beállítható hőmérséklet	Fokozatmentes
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Gáz
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	0,00
Fűtési teljesítmény, gáz (kW)	28,00
Teljes teljesítményigény (kW)	1,00
Biztosíték (A)	16
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1110
Külső méret, szélesség (mm)	2469
Külső méret, mélység (mm)	1441
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1388
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	2576
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1096
Nettó súly (kg)	393
Bruttó súly (kg)	470
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	3855
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	60 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	13,70
Felszereltség	
Szabadalmaztatott EasyFold kiadóasztal	•

PRI 421 [G STW]

Vályús mángorló, gáz

a legmodernebb vezérléssel és acélgyapot bevonattal.



EAN: 4002516367802 / Anyagszám: 11606960 / Régi anyagszám: 53418111EU

Kiadóasztal-hosszabbítás (opció)	•
HPC-vályú	•
Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs	•
FlexControl lábkapcsolósor	•
Beadóasztal	•
Textílialehúzó	•
Textiltartó	•
Textília-visszavezetés (opció)	•
Fedőburkolat (opció)	•
Kedvenc program	•
Hibás bevitel felismerése	•
Légrugózás	•
Szünet funkció	•
Magas préselőnyomás	•
Vályútisztítás és -viaszolás kijelzése	•
Vészleállító	•
APRI 319 ápolókészlet a vályúhoz, a szállítási csomag tartalmazza	•
Készüléktől független tartozékok	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
VDE	•
CE	•
DVGW (gáz)	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
IPX0 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•