

ATT 86

Szállítókoszi, automatikus

nagy méretű mosogatógépek be- és kirakodásához, elektromos magasságállítással.



- Lehetővé teszi az ergonomikus munkát
- Fokozatmentesen elektromosan állítható magasságú
- Emellett 3 rögzített, szabadon választható magasságpoz. tárolható
- Rugalmas üzem a teljesítőképes akkunak köszönhetően
- Kivehető cseppfogó tálcával szerelt
- Tartalmazza az akkumulátort, a töltő külön rendelhető

EAN: 4002516463030 / Anyagszám: 11621520 / Régi anyagszám: 69200116D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Termékkategória	
Tároló-/szállítórendszer	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Gumi, Műanyag
Szín	Nemesacél, szürke
Állítható magasságú	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	923
Külső méret, nettó szélesség (mm)	662
Külső méret, nettó mélység (mm)	1156
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1270
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	816
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1236
Nettó súly (kg)	106,20
Bruttó súly (kg)	122,20
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•
RoHS-irányelv	•
IPX1 fröccsenő víz elleni védelem	•
IPX5 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
GS	•
TÜV	•