

APWM 900

Száliszűrő doboz nemesacélból

a mosóvízben található szőszök és durvább részecskék kiszűréséhez.



- Erősen szennyezett textíliákhoz való használatra
- Úrtartalma kb. 70 liter, felállítási magasság 0 és 250 mm között
- Lábazaton álló mosógépekre történő csatlakoztatáshoz
- Könnyedén levehető nemesacél szőszszűrő
- Csatlakozócsonk \varnothing 7,5 cm

EAN: 4002516376668 / Anyagszám: 11637370 / Régi anyagszám: 59510045D

Termék-hozzárendelés	
Mosógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•

APWM 900

Szálszűrő doboz nemesacélból

a mosóvízben található szőszök és durvább részecskék kiszűréséhez.



EAN: 4002516376668 / Anyagszám: 11637370 / Régi anyagszám: 59510045D

PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Termékkategória	
Szálszűrés	•
Terméktulajdonságok	
Elektromos csatlakozás	OHNE
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	543
Külső méret, nettó szélesség (mm)	310
Külső méret, nettó mélység (mm)	648
Külső méret, bruttó magasság (mm)	585
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	330
Külső méret, bruttó mélység (mm)	700
Nettó súly (kg)	14,50
Bruttó súly (kg)	15,50