

K 7774 D

Beépíthető hűtőszekrény

PerfectFresh Active a kiváló frissességhez, FlexiLight 2.0 és 4\*-os rekesz.



- 5x tovább friss az aktív párasítás miatt – PerfectFresh Active
- Egyedileg állítható üveglap-megvilágítás a FlexiLight 2.0 révén
- Beépített 4 csillagos fagyasztrékesz
- Egyenletes hőmérséklet-eloszlás a teljes hűtőtérben – DynaCool
- A készülékajtóban található tárolómagassága állítható



EAN: 4002516379317 / Cikkszám: 11641850 / Régi cikkszám 36777400EU1

<b>Készülékkategória</b>	
Hűtőszekrény	•
<b>Kialakítás</b>	
Beépíthető készülék	•
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Változtatható nyitási irány	•
<b>Design</b>	
Hűtőzóna megvilágítása	FlexiLight 2,0
Ventilátorvilágítás	•
Frissentartó rendszer világítása	•
<b>Kezelési kényelem</b>	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Frissentartó rendszer	PerfectFresh Active
A legfelső fiók aktív párasítása	•
Belső ajtó finombeállítás	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
<b>Vezérlés</b>	
Kezelési koncepció	FreshTouch
Kikapcsolható hűtőrész	Igen
Hűtő- és fagyasztrékesz független hőmérséklet-szabályozása	Nem
Szuperhűtés	•
Hőmérsékletzónák száma	3
Sabbat üzemmód	•
Party mód	•
Szabadság üzemmód	•
<b>Hűtőszekrény/-zóna</b>	
Rakodópalcok száma	5
ezek közül megvilágított	2
Frissentartó fiókok száma	3
Száraz hátfal	CleanSteel
Készülékajtóban található, konzervekhez való tárolók száma	3
Készülékajtóban található tároló üvegeknek	2
Készülékajtóban található tároló	5
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	163,50
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,44
<b>Biztonság</b>	
Reteszelés funkció	•
Akusztikus ajtóriasztás	•
Optikai ajtóriasztás	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Fülkeszélesség, min. (mm)	560

K 7774 D

Beépíthető hűtőszekrény

PerfectFresh Active a kiváló frissességhez, FlexiLight 2.0 és 4\*-os rekesz.



EAN: 4002516379317 / Cikkszám: 11641850 / Régi cikkszám36777400EU1

Fülkeszélesség, max. (mm)	570
Fülkemagasság, min. (mm)	1772
Fülkemagasság, max. (mm)	1788
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	559
Készülék magassága (mm)	1770
Készülék mélysége (mm)	546
Súly (kg)	65,1
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtólólap max. tömege (kg)	26
Klímaosztály	SN-T
Hűtőzóna (l)	250
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	98
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	27
Teljes hasznos űrtartalom (l)	276
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	14
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	2,00
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A–D)	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW	34
Áramfelvétel milliampereben (mA)	1200
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50-60
Elektromos kábel hossza (m)	2,2
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Tojástartó	•
PerfectFresh szortírozódoboz	•
Jégkockatartó	•


## K 7774 D

Beépíthető hűtőszekrény

PerfectFresh Active a kiváló frissességhez, FlexiLight 2.0 és 4\*-os rekesz.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote\*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote\*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)