

KFN 7734 D

Beépíthető, hűtő-fagyasztó kombináció

optimális tárolás a DynaCool, a kényelmes LED lámpa és a NoFrost révén.



- Tágas, állítható páratartalmú fiók – DailyFresh
- A belső tér optimális és karbantartásmentes megvilágítása LED-del
- Nincs jegesedés – nincs szükség olvasztásra a NoFrost révén
- Egyenletes hőmérséklet-eloszlás a teljes hűtőtérben – DynaCool
- Az ajtón lévő tárolók tisztítása mosogatógépben – ComfortClean



EAN: 4002516379164 / Anyagszám: 11642200 / Régi anyagszám: 38773405EU1

<b>Készülékkategória</b>	
Hűtő-fagyasztó kombináció	•
<b>Kialakítás</b>	
Beépíthető készülék	•
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Változtatható nyitási irány	•
<b>Design</b>	
Hűtőzóna megvilágítása	LED
<b>Kezelési kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Frissentartó rendszer	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose, utólag felszerelhető	•
<b>Vezérlés</b>	
Kezelési koncepció	SensorTouch
Kikapcsolható hűtőrész	Igen
Hűtő- és fagyasztózóna független hőmérséklet-szabályozása	Igen
Szuperhűtés	•
SuperFrost	•
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	•
Party mód	•
Szabadság üzemmód	•
<b>Hűtőszekrény/-zóna</b>	
Rakodópalcok száma	5
Frissentartó fiókok száma	1
Készülékajtóban található, konzervekhez való tárolók száma	2
Készülékajtóban található tároló üvegeknek	1
Készülékajtóban található tároló	3
<b>Fagyasztószekrény/-zóna</b>	
Fagyasztófiókok száma	3
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	181,40
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,49
<b>Biztonság</b>	
Reteszelés funkció	•
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•
Optikai ajtóriasztás	•
Optikai hőmérséklet-riasztás	•
Fagyasztórész áramszünetjelző	•

KFN 7734 D

Beépíthető, hűtő-fagyasztó kombináció

optimális tárolás a DynaCool, a kényelmes LED lámpa és a NoFrost révén.




EAN: 4002516379164 / Anyagszám: 11642200 / Régi anyagszám: 38773405EU1

Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	570
Fülkemagasság, min. (mm)	1772
Fülkemagasság, max. (mm)	1788
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	559
Készülék magassága (mm)	1770
Készülék mélysége (mm)	546
Súly (kg)	61,5
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőréz-ajtóelőlap max. tömege (kg)	18
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	12
Klímaosztály	SN-T
Hűtőzóna (l)	183
4 csillagos fagyasztózóna (l)	70
Teljes hasznos űrtartalom (l)	253
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	6,00
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A-D)	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW	34
Áramfelvétel milliamperben (mA)	1400
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50-60
Elektromos kábel hossza (m)	2,2
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
Tojástartó	•
Jégkockatartó	•


## KFN 7734 D

Beépíthető, hűtő-fagyasztó kombináció


optimális tárolás a DynaCool, a kényelmes LED lámpa és a NoFrost révén.



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, installation (footnote\*) (installation drawings)



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, built-in (footnote\*) (installation drawings)



KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, side view (installation drawings)