

DA 9091 W Screen

Fali páraelszívó

függőleges üveglappal, és különösen lapos designnal a nagyobb helyért a fejek.



- Egyenes vonalú forma 880 mm szélességgel és 260 mm minimális mélységgel
- Modern érintőfelületű vezérlés üveg előlapon
- Egyenletes megvilágítás a LED sávnak köszönhetően
- Tárolórekesz szélessége – például fűszerek tárolására
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő

B

EAN: 4002516390398 / Anyagszám: 11678450 / Régi anyagszám: 28909160D

Kialakítás	
Fali páraelszívó	•
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKF 29 szénszűrő
Design	
Szín	Grafitszürke
Kezelési kényelem	
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Érintőfelületes kezelés	•
Programozható booster fokozat kikapcsolás	•
Silence csomag	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	B
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	67,7
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	B
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	B
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W
Fényerősség (Lx)	300 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Váltakozóáramú motor (AC motor)	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	205
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	310
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	415
Légteljesítmény, Booster fokozat (m ³ /h)	670
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	39,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	45,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	50,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	62,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	25,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	31,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	36,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0

DA 9091 W Screen

Fali páraelszívó

függőleges üveglappal, és különösen lapos designnal a nagyobb helyért a fejnél.



EAN: 4002516390398 / Anyagszám: 11678450 / Régi anyagszám: 28909160D

Keringtetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	190
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	290
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	385
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	605
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	44,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	51,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	58,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	69,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	30,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	37,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	44,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	55,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•
Műszaki adatok	
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm)	500
Páraelszívó összmagassága, keringtetés és külső (mm)	500
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	500
Elszívóernyő szélessége (mm)	880
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	500
Elszívóernyő magassága (mm)	500
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	500
Elszívóernyő mélysége (mm)	260
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	500
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Nettó súly (kg)	21,5
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Védőérintkezős dugó	•
Teljes teljesítményigény (kW)	0,20
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívőcsonk fent	•
Elszívőcsonk fent és hátul	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•

DA 9091 W Screen

Fali páraelszívó

függőleges üveglappal, és különösen lapos designnal a nagyobb helyért a fejnek.



EAN: 4002516390398 / Anyagszám: 11678450 / Régi anyagszám: 28909160D

Utólag vásárolható tartozékok

Aktívszén-szűrő

Regenerálható aktívszén-szűrő


DKF 29 Kohlefilter

DKF 29-R Kohlefilter


DA 9091 W Screen

Fali páraelszívó

függőleges üveglappal, és különösen lapos designnal a nagyobb helyért a fejnek.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)



DADC9000 (Installation drawings)