

PWM 912 [EL DV DD SOM]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű, leeresztőszeleppel és fiókkal, M Touch Pro Plus – szabadon programozható, tengeri alk.



- Dobtérfogat: 110 l, maximális töltetmennyiség: 12,0 kg
- Optimális tisztítás és fogyasztás – innovatív Miele technika
- Opt. kezelés a színes érintőnek köszönhetően – M Touch Pro Plus
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus ajtózárral
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

EAN: 4002516391579 / Anyagszám: 11682910 / Régi anyagszám: 51912008SOM

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	12,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	12,0
Dobtérfogat (l)	110
Ajtónyílás [Ø] (mm)	415
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárral	•
Innovatív mosóvíztartály	•
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Szabadalmaztatott textilkimélő dob 2.0	•
Alkalmazás	
Alkalmas nyílt tengeri használatra	•
Alkalmas tengeri használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	6,20
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,14
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	5,90
Fajlagos energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,06
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	74,4
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	142,2
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,68
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	2,50
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	70,8
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	139,9
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,72
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,00
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	42
Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	69,6
Energiafogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,20
Programidő az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	34
Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	68,4
Energiafogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,36

PWM 912 [EL DV DD SOM]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű, leeresztőszeleppel és fiókkal, M Touch Pro Plus – szabadon programozható, tengeri alk.



EAN: 4002516391579 / Anyagszám: 11682910 / Régi anyagszám: 51912008SOM

Programidő az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	31
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	54
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	47
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	48
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	44
Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%)	25
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1150
g-tényező	458
Tesztelt üzemóraszám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro Plus
Programozhatóság	szabadon programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutas-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Súly megadásának lehetősége a program elindítása előtt	•
Alap-/célcsoport programok	
Alapprogramok	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3 AC 400V 50 HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	9,00
Teljes teljesítményigény (kW)	9,60
Biztosíték (A)	16
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	3 AC 400V 60 HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	9,00
Teljes teljesítményigény (kW)	9,60
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	3x 1/2", 3/4"-es csavarzattal
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Kemény víz (opció) [szám]	2 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1350
Külső méret, nettó szélesség (mm)	799
Külső méret, nettó mélység (mm)	924
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1475
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1130

PWM 912 [EL DV DD SOM]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű, leeresztőszeleppel és fiókkal, M Touch Pro Plus – szabadon programozható, tengeri alk.

EAN: 4002516391579 / Anyagszám: 11682910 / Régi anyagszám: 51912008SOM

Nettó súly (kg)	281,0
Bruttó súly (kg)	300
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	4424
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	65 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,48
Felszereltség	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•
Hatékony merítőbordák	•
EcoSpeed	•
Rugó a rugóban rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőttest	•
Mennyiségi automatika +	•
Térfogatáram-mérő (opció)	•
Súlymérős lábazat (opció)	•
Ruhák utántöltése	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	91
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamentés (opció)	•
Vízvisszaforgatás (opció)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Kapacitások	
Légzőmaszkok [darabszám]	10
Készletléti sisakok [darabszám]	3
Bevetési ruházatok [darabszám]	2
Bevetési kabátok [darabszám]	3
Vegyvédelmi öltözetek [darabszám]	1
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	2
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	2
Törlőkendők, 22 g [darabszám]	289
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	64
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	56
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	100
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	72
Felmosófejek, irodai, 100 g [darabszám]	120
Felmosófejek, lépcsóházi, 150 g [darabszám]	80

PWM 912 [EL DV DD SOM]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű, leeresztőszeleppel
és fiókkal, M Touch Pro Plus – szabadon programozható, tengeri alk.



EAN: 4002516391579 / Anyagszám: 11682910 / Régi anyagszám: 51912008SOM

Nyári lőtakaró [darabszám]

2

Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat	•
UKCA	•
WEEE	•
EAC	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•