

## PWM 920 [EL DV DD SOM]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű, leeresztőszeleppel és fiókkal, M Touch Pro Plus – szabadon programozható, tengeri alk.



- Dobtérfogat: 180 l, maximális töltetmennyiség: 20.0 kg
- Optimális tisztítás és fogyasztás – innovatív Miele technika
- Opt. kezelés a színes érintőnek köszönhetően – M Touch Pro Plus
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus ajtózárral
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

EAN: 4002516392521 / Anyagszám: 11683000 / Régi anyagszám: 51920005SOM

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	20,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	20,0
Dobtérfogat (l)	180
Ajtónyílás [Ø] (mm)	415
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárral	•
Innovatív mosóvíztartály	•
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Szabadalmaztatott textilkimélő dob 2.0	•
Alkalmazás	
Alkalmas nyílt tengeri használatra	•
Alkalmas tengeri használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	6,20
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,14
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	5,90
Fajlagos energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,06
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	124,0
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	234,3
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	2,80
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	4,10
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	55
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	118,0
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	229,0
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,20
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,70
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	44
Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	116,0
Energiafogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	2,00
Programidő az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	35
Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	114,0
Energiafogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,60

## PWM 920 [EL DV DD SOM]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű, leeresztőszeleppel és fiókkal, M Touch Pro Plus – szabadon programozható, tengeri alk.



EAN: 4002516392521 / Anyagszám: 11683000 / Régi anyagszám: 51920005SOM

Programidő az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	33
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	61
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	55
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	48
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	44
Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%)	25
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1075
g-tényező	462
Tesztelt üzemóraszám	30000
<b>Vezérlés</b>	
Vezérlés típusa	M Touch Pro Plus
Programozhatóság	szabadon programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutas-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Súly megadásának lehetősége a program elindítása előtt	•
<b>Alap-/célcsoport programok</b>	
Alapprogramok	•
<b>Adagolás</b>	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3 AC 480V 60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	19,50
Teljes teljesítményigény (kW)	22,50
Biztosíték (A)	35
<b>Lehetséges feszültségvált. 1</b>	
Elektromos csatlakozás	3 AC 440V 60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	16,50
Teljes teljesítményigény (kW)	19,50
Biztosíték (A)	35
<b>Vízcsatlakozás/-elvezetés</b>	
Hideg víz [darabszám]	3x 1/2", 3/4"-es csavarzattal
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Kemény víz (opció) [szám]	2 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1450
Külső méret, nettó szélesség (mm)	924
Külső méret, nettó mélység (mm)	935
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1585
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1130

## PWM 920 [EL DV DD SOM]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű, leeresztőszeleppel és fiókkal, M Touch Pro Plus – szabadon programozható, tengeri alk.

EAN: 4002516392521 / Anyagszám: 11683000 / Régi anyagszám: 51920005SOM

Nettó súly (kg)	408,0
Bruttó súly (kg)	428
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	5942
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	67 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,48
<b>Felszereltség</b>	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•
Hatékony merítőbordák	•
EcoSpeed	•
Rugó a rugóban rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőttest	•
Mennyiségi automatika +	•
Térfogatáram-mérő (opció)	•
Súlymérős lábazat (opció)	•
Ruhák utántöltése	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Újrahasznosítási arány (%)	92
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamentés (opció)	•
Vízvisszaforgatás (opció)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
<b>Kapacitások</b>	
Légzőmaszkok [darabszám]	15
Készletléti sisakok [darabszám]	5
Bevetési ruházatok [darabszám]	3
Bevetési kabátok [darabszám]	5
Vegyvédelmi öltözetek [darabszám]	2
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	2
Szintetikus párnák [darabszám]	4
Pehelypaplanok [darabszám]	2
Pehelypárnák [darabszám]	4
Törölkendők, 22 g [darabszám]	456
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	106
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	91
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	167
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	117
Felmosófejek, irodai, 100 g [darabszám]	200
Felmosófejek, lépcsóházi, 150 g [darabszám]	130

## PWM 920 [EL DV DD SOM]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű, leeresztőszeleppel és fiókkal, M Touch Pro Plus – szabadon programozható, tengeri alk.



EAN: 4002516392521 / Anyagszám: 11683000 / Régi anyagszám: 51920005SOM

Nyári lőtakaró [darabszám]

3

Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat	•
UKCA	•
WEEE	•
EAC	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•