

## Scout RX3 Runner

### Robotporszívó

a legjobb tisztítási eredménnyel és App-pal történő vezérléssel.



- Kiváló porfelvétel a Quattro Cleaning Powernek köszönhetően
- Szisztematikus tisztítás a 3D Smart Navigation segítségével
- Kényelmes kezelés a Miele Scout App-pal
- A sarkok alapos takarítása a Corner Brush segítségével
- Különösen hosszú akkumulátor üzemidő\* – 170 perc megállás nélkül
- A bútorok védelme a Furniture Protection Technology segítségével

\* Silent (csendes) takarítási üzemmódban, az IEC 62929:2014 szabvány szerinti normál környezetben mérve

EAN: 4002516403906 / Cikkszám: 11713560 / Régi cikkszám41PQL031EU

<b>Kialakítás</b>	
Robotporszívók	•
Termékmárka	Scout RX3
Terméktípus	SPQL0
<b>Kialakítás és design</b>	
Szín	bronz-gyöngyház
<b>Tisztítás</b>	
Tisztítórendszer	Quattro Cleaning Power
<b>Navigáció</b>	
Navigációs rendszer	3D Smart Navigation
Advanced Corner Cleaning	•
Non-Stop Power	•
Furniture Protection Technology	•
Felületi teljesítmény (m <sup>2</sup> )	140
Futásidő (perc)	170
Töltési idő (perc)	240
Átjárható szőnyegmagasság (mm)	17
<b>Kezelési kényelem</b>	
Tisztítóprogramok	4
Auto-mód	•
Spot mód	•
Turbó mód	•
Silent mód	•
Kézi tisztítás	•
Időzítő-programozás	naponta változó
Érintéses vezérlés	•
<b>App</b>	
MobileControl	•
Home Mapping	•
<b>Mobilitás</b>	
Lapos kialakítás	85
<b>Szűrőrendszer</b>	
Kimeneti levegőszűrő	AirClean Plus szűrő
Portartály térfogata (l)	0,4
<b>Műszaki adatok</b>	
Akkumulátor típusa	Li-Ion
Akkumulátor névleges kapacitása (mAh)	5200
Hangerő (dB)	71,0
Szélesség, mm	354
Magasság (mm)	85
Súly (kg)	3,2
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Szűrő	AirClean Plus szűrő
Távírányítás	•
Töltőállomás	•
Adapter	•
Tisztítókefe	integrált
Területelhatárolás	Mágnesszalag
Szűrő	1 Filter