

PDR 514 TOP [G]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gázfűtésű egyszerűen kezelhető M Select TOP idővezérléssel.



- Dobtérfogat: 250.00 l, töltetmennyiség: 10.0 kg–14.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling funkcióval
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

EAN: 4002516408604 / Anyagszám: 11717770 / Régi anyagszám: 52514004EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	10,0
Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál	14,0
Dobtérfogat (l)	250,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősok otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas ménesek és lovardák számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitnessz célú felhasználásra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párolgatási kapacitás (l/óra)	14,00
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,55
Programidő (perc)	23
Élettartam szárítási ciklusokban	40000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Select Benchmark
Programozhatóság	beállítás def. paraméterekhez
Programvezérlés	idővezérelt
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Gáz
Elektromos csatlakozás	1N AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	0,00
Fűtési teljesítmény, gáz (kW)	15,00

PDR 514 TOP [G]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gázfűtésű
egyszerűen kezelhető M Select TOP idővezérléssel.



EAN: 4002516408604 / Anyagszám: 11717770 / Régi anyagszám: 52514004EU

Teljes teljesítményigény (kW)	0,60
Biztosíték (A)	10
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1400
Külső méret, nettó szélesség (mm)	906
Külső méret, nettó mélység (mm)	852
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1526
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	938
Nettó súly (kg)	162,4
Bruttó súly (kg)	174
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	1799
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	51 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	3,90
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
Softlift-bordák	•
AirRecycling	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamentesítés (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
DVGW (gáz)	•
WEEE	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•