

## PDR 514 COP [EL]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű

M Select COP idővezérléssel, különösen önkiszolgáló alkalmazásokra.



- Dobtérfogat: 250.00 l, töltetmennyiség: 10.0 kg–14.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling funkcióval
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

EAN: 4002516408611 / Anyagszám: 11717780 / Régi anyagszám: 52514005EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	10,0
Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál	14,0
Dobtérfogat (l)	250,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas mosodákban történő használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókon való használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	13,00
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,53
Programidő (perc)	24
Élettartam szárítási ciklusokban	40000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Select Benchmark
Programozhatóság	beállítás def. paraméterekhez
Programvezérlés	idővezérelt
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	13,50
Teljes teljesítményigény (kW)	14,10
Biztosíték (A)	25
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	27,00
Teljes teljesítményigény (kW)	28,20
Biztosíték (A)	50
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1400
Külső méret, nettó szélesség (mm)	906
Külső méret, nettó mélység (mm)	852
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1526
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	938
Nettó súly (kg)	160,4
Bruttó súly (kg)	172

PDR 514 COP [EL]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű

M Select COP idővezérléssel, különösen önkiszolgáló alkalmazásokra.



EAN: 4002516408611 / Anyagszám: 11717780 / Régi anyagszám: 52514005EU

Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	1779
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	51 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	3,90
<b>Felszereltség</b>	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
Softlift-bordák	•
AirRecycling	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat	•
DVGW (gáz)	•
WEEE	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•