

## PDR 918 [EL]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



- Dobtérfogat: 325.00 l, töltetmennyiség: 13.0 kg–18.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Minden textilja hajszálpontos szárítása – PerfectDry
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling funkcióval
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

EAN: 4002516408819 / Anyagszám: 11718000 / Régi anyagszám: 52918003EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Vasszürke
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	13,0
Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál	18,0
Dobtérfogat (l)	325,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősok otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas mosodákban történő használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmas ménesek és lovardák számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párolgatókapacitás (l/óra)	18,50
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,52
Programidő (perc)	23
Élettartam szárítási ciklusokban	40000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•

PDR 918 [EL]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



EAN: 4002516408819 / Anyagszám: 11718000 / Régi anyagszám: 52918003EU

Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3 AC 230V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	18,00
Teljes teljesítményigény (kW)	18,60
Biztosíték (A)	50
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1400
Külső méret, nettó szélesség (mm)	906
Külső méret, nettó mélység (mm)	1035
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1526
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1125
Nettó súly (kg)	173,5
Bruttó súly (kg)	187
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	1967
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	50 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	4,50
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
AirRecycling Flex	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
Kapacitások	
Légzőmaszkok [darabszám]	12
Bevetési ruházatok [darabszám]	2
Bevetési kabátok [darabszám]	3
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	3
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	3
Törölkendők, 22 g [darabszám]	295
Felmosófejek, pamut, 40 cm [darabszám]	68
Felmosófejek, pamut, 50 cm [darabszám]	59
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm [darabszám]	108
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm [darabszám]	76
Nyári lőtakaró [darabszám]	3

PDR 918 [EL]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű  
programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



EAN: 4002516408819 / Anyagszám: 11718000 / Régi anyagszám: 52918003EU

Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•