

## PDR 518 TOP [HW]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, forróvizes fűtésű egyszerűen kezelhető M Select TOP idővezérléssel.



- Dobtérfogat: 325.00 l, töltetmennyiség: 23 (10.0) lb (kg) kg–13.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling funkcióval
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

EAN: 4002516408840 / Anyagszám: 11718030 / Régi anyagszám: 52518003EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség 1:32 töltési aránynál	23 (10,0) lb (kg)
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	13,0
Dobtérfogat (l)	325,00
Szárítórendszer	Forró víz
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősok otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas ménesek és lovardák számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitnessz célú felhasználásra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdüléscsarnokokban való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párolgatási kapacitás (l/óra)	16,50
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,56
Programidő (perc)	52
Élettartam szárítási ciklusokban	40000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Select Benchmark
Programozhatóság	beállítás def. paraméterekhez
Programvezérlés	idővezérelt
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Forró víz
Elektromos csatlakozás	1N AC 230V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	0,00
Fűtésteljesítmény, melegvízes (kW)	9,80
Teljes teljesítményigény (kW)	0,60

## PDR 518 TOP [HW]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, forróvizes fűtésű egyszerűen kezelhető M Select TOP idővezérléssel.



EAN: 4002516408840 / Anyagszám: 11718030 / Régi anyagszám: 52518003EU

Biztosíték (A)	10
Víz maximális előremenő hőmérséklete (°C)	90
<b>A szárítógép mérete és súlya</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1400
Külső méret, nettó szélesség (mm)	906
Külső méret, nettó mélység (mm)	1035
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1526
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1125
Nettó súly (kg)	207,5
Bruttó súly (kg)	221
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	2300
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	50 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	4,50
<b>Felszereltség</b>	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
Softlift-bordák	•
AirRecycling	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamentesítés (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•