

PDR 522 ROP [SI]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gőzfűtésű

M Select ROP maradéknedvesség-vezérléssel a tökéletes szárítási eredményért.



- Dobtérfogat: 400.00 l, töltetmennyiség: 16.0 kg–22.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling funkcióval
- Minden textilra hajszálpontos szárítása – PerfectDry
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

EAN: 4002516408505 / Anyagszám: 11718200 / Régi anyagszám: 52522007EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	16,0
Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál	22,0
Dobtérfogat (l)	400,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas időkothonokban és gondozóothonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas mosodákban történő használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállásokon való használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas ménesek és lovardák számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitnessz célú felhasználásra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülételestermékben való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párolgatási kapacitás (l/óra)	21,10
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,61
Programidő (perc)	26
Élettartam szárítási ciklusokban	40000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Select Benchmark
Programozhatóság	beállítás def. paraméterekhez
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Közvetett gőz
Elektromos csatlakozás	1N AC 230V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	0,00

PDR 522 ROP [SI]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gőzfűtésű

M Select ROP maradéknedvesség-vezérléssel a tökéletes szárítási eredményért.



EAN: 4002516408505 / Anyagszám: 11718200 / Régi anyagszám: 52522007EU

Fűtési teljesítmény, gőz (kW)	28,00
Teljes teljesítményigény (kW)	1,00
Biztosíték (A)	10
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1400
Külső méret, nettó szélesség (mm)	906
Külső méret, nettó mélység (mm)	1162
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1526
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1254
Nettó súly (kg)	231,9
Bruttó súly (kg)	246
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	2600
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	62 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	2,60
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
AirRecycling	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamentés (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
Kapacitások	
Törülköndők, 22 g [darabszám]	364
Nyári lőtakaró [darabszám]	3
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•