

PDR 522 ROP [HW]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, forróvizes fűtésű

M Select ROP maradéknedvesség-vezérléssel a tökéletes szárítási eredményért.



- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Dobtérfogat: 400.00 l, töltetmennyiség: 29 (13.0) lb (kg) kg–16.0 kg
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling funkcióval
- Minden textilra hajszálpontos szárítása – PerfectDry
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

EAN: 4002516409113 / Anyagszám: 11718210 / Régi anyagszám: 52522011EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség 1:32 töltési aránynál	29 (13,0) lb (kg)
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	16,0
Dobtérfogat (l)	400,00
Szárítórendszer	Forró víz
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmos szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmos idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmos létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmos mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmos kisipari használatra	•
Alkalmos ménesek és lovardák számára	•
Alkalmos egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmos kórházi használatra	•
Alkalmos sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmos szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmos a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmos az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,56
Programidő (perc)	60
Élettartam szárítási ciklusokban	40000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Select Benchmark
Programozhatóság	beállítás def. paraméterekhez
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Forró víz
Elektromos csatlakozás	1N AC 230V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	0,00
Fűtésteljesítmény, melegvizes (kW)	9,80
Teljes teljesítményigény (kW)	1,00
Biztosíték (A)	10

PDR 522 ROP [HW]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, forróvízes fűtésű

M Select ROP maradéknedvesség-vezérléssel a tökéletes szárítási eredményért.



EAN: 4002516409113 / Anyagszám: 11718210 / Régi anyagszám: 52522011EU

Víz maximális előremenő hőmérséklete (°C)	90
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1400
Külső méret, nettó szélesség (mm)	906
Külső méret, nettó mélység (mm)	1162
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1526
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1254
Nettó súly (kg)	231,9
Bruttó súly (kg)	246
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	2600
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	62 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	2,60
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
AirRecycling	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
Kapacitások	
Törölkendő, 22 g [darabszám]	364
Nyári lőtakaró [darabszám]	3
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védetség fokozat	•
WEEE	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•