

PDR 922 [SI]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gőzfűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



- Dobtérfogat: 400.00 l, töltetmennyiség: 16.0 kg–22.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling funkcióval
- Minden textilja hajszálpontos szárítása – PerfectDry
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

EAN: 4002516409120 / Anyagszám: 11718220 / Régi anyagszám: 52922017EU

| Kialakítás és kivitel | |
|---|------------------------|
| Kialakítás | Előltöltős |
| Sorozat | Performance Plus |
| Előlap | Vasszürke |
| Töltetmennyiség 1:25 töltési arányánál | 16,0 |
| Töltetmennyiség 1:18 töltési arányánál | 22,0 |
| Dobtérfogat (l) | 400,00 |
| Szárítórendszer | Elhasznált levegő |
| Ajtónyílás [Ø] (mm) | 520 |
| Ajtónyitási szög (fok) | 180 |
| Ajtó nyitási iránya | balra |
| Változtatható nyitási irány | • |
| Textilkímélő dob nemesacélból | Igen |
| Alkalmazás | |
| Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra | • |
| Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra | • |
| Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra | • |
| Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra | • |
| Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz | • |
| Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára | • |
| Alkalmas ménesek és lovardák számára | • |
| Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra | • |
| Alkalmas kórházi használatra | • |
| Alkalmas sportegyesületek általi használatra | • |
| Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra | • |
| Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőekben való használatra | • |
| Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra | • |
| Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra | • |
| Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra | • |
| Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra | • |
| Teljesítményadatok | |
| Maximális párologtatási kapacitás (l/óra) | 15,00 |
| Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg) | 0,61 |
| Programidő (perc) | 29 |
| Élettartam szárítási ciklusokban | 40000 |
| Vezérlés | |
| Vezérlés típusa | M Touch Pro |
| Programozhatóság | Programozható |
| Programvezérlés | maradék nedv. vezérlés |
| Max. indításkésleltetés (óra) | 24 |
| A hátralévő idő kijelzése | • |
| Programfutás-kijelző | • |
| Beállítható kijelzőnyelvek | • |
| Standard elektromos csatlakozás | |
| Fűtési mód | Közvetett gőz |

PDR 922 [SI]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gőzfűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



EAN: 4002516409120 / Anyagszám: 11718220 / Régi anyagszám: 52922017EU

| | |
|---|--------------------|
| Elektromos csatlakozás | 1N AC 230V 50/60HZ |
| Fűtési teljesítmény, elektromos (kW) | 0,00 |
| Fűtési teljesítmény, gőz (kW) | 28,00 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 1,00 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| A szárítógép mérete és súlya | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 1400 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 906 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 1162 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 1526 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 1090 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 1254 |
| Nettó súly (kg) | 231,9 |
| Bruttó súly (kg) | 246 |
| Maximális padlóterhelés (N/m ²) | 2600 |
| Kibocsátási értékek | |
| Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen | 62 dB(A) re 20 µPa |
| Hőátadás a környezetbe (MJ/h) | 2,60 |
| Felszereltség | |
| A dob forgásirányának intelligens megfordítása | • |
| Tengelyirányú légvezetés | • |
| Nagyfelületű szálszűrő | • |
| PerfectDry | • |
| Softlift-bordák | • |
| AirRecyclingPlus | • |
| Kommunikációs rekesz | • |
| Vészleállító | • |
| Készüléktől független tartozékok | • |
| Csatlakozási lehetőségek | |
| Fizetőrendszer (opció) | • |
| Optikai interfész a szerviz számára | • |
| Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció) | • |
| Szárítógép Wi-Fi | • |
| Connector Box | • |
| LAN-modul (opció) | • |
| Kapacitások | |
| Légzőmaszkok [darabszám] | 16 |
| Bevetési ruházatok [darabszám] | 3 |
| Bevetési kabátok [darabszám] | 5 |
| Szintetikus ágyneműk [darabszám] | 2 |
| Szintetikus párnák [darabszám] | 3 |
| Pehelypaplanok [darabszám] | 2 |
| Pehelypárnák [darabszám] | 4 |
| Törölkendők, 22 g [darabszám] | 364 |
| Felmosófejek, pamut, 40 cm [darabszám] | 84 |
| Felmosófejek, pamut, 50 cm [darabszám] | 73 |
| Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm [darabszám] | 133 |
| Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm [darabszám] | 94 |
| Nyári lőtakaró [darabszám] | 3 |

PDR 922 [SI]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gőzfűtésű
programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



EAN: 4002516409120 / Anyagszám: 11718220 / Régi anyagszám: 52922017EU

| Szabványok, tanúsítványok és jelölések | |
|---|---|
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat | • |
| WEEE | • |
| UKCA | • |
| A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés | • |